

## Cable de 1m DVI-D de Enlace Doble - Macho a Macho

ID del Producto: DVIDDMM1M



El cable DVI-D de doble enlace (1 m), modelo DVIDDMM1M, incluye dos conectores macho DVI (25 pines) y ofrece una conexión fiable y totalmente digital entre un ordenador de sobremesa o portátil y un monitor o proyector DVI-D.

El cable DVI-D para monitor digital, de 1 m, soporta resoluciones de hasta 2560x1600, así como tasas de transmisión de hasta 9,9 Gbits/segundo, además de ser totalmente compatible con las normas para DVI DDWG.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Conexión de un ordenador de sobremesa o portátil a una pantalla o un proyector DVI-D de doble enlace

## Características

- Soporta resoluciones de hasta 2560x1600
- Tasa de transmisión digital a alta velocidad, hasta 9,9 Gbits/segundo

- Núcleo de ferrita para eliminar las interferencias EMI
- Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
- Soporta hot plugging de dispositivos de vídeo DVI
- Compatible con los Estándares DVI DDWG

---

#### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	24
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)
Cantidad de Ferritas	2
Estándares Industriales	DVI DDWG Standard

---

#### Conector(es)

Conector A	1 - DVI-D (25 pines)
Conector B	1 - DVI-D (25 pines)

---

#### Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	28 AWG
Longitud del Cable	3.3 ft [1 m]
Longitud del Producto	39.4 in [100.0 cm]
Ancho del Producto	1.6 in [4.0 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.6 cm]

Peso del Producto 7.3 oz [207.0 g]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 7.4 in [18.8 cm]

Ancho de la Caja 7.6 in [19.4 cm]

Altura de la Caja 1.7 in [4.3 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 7.9 oz [224.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable para Monitor DVI-D de Doble Enlace 1 m - M/M

---

Información Acerca de la Garantía

Warranty De Por Vida

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.