

Module de transceiver SFP+ compatible Citrix EW3B0000710 - 10GBase-SR

N° de produit: EW3B0000710-ST



Le EW3B0000710-STSTST est un module de transceiver SFP+ fibre optique compatible Citrix EW3B0000710 qui a été conçu, programmé et testé pour fonctionner avec des commutateurs et des routeurs de marque Citrix®. Il vous assure une connectivité de 10 GbE par câble en fibre optique, sur les réseaux compatibles 10GBase-SR et sur une distance maximale de 300 m.

Spécifications techniques :

- Longueur d'onde : 850 nm
- Vitesse de transfert de données maximum : 10 Gbps
- Type : multimode
- Type de connexion : Connecteur de LC
- Distance de transfert maximum : 300 m
- MTBF : 498 745 585 heures
- Consommation d'énergie : < 1,3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM) : Oui

Ce module SFP+ fibre optique est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en réduisant les coupures de réseau.

Tous les modules de transceiver SFP et SFP+ de StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie et d'une assistance technique multilingue gratuite à vie. StarTech.com propose une vaste gamme de modules SFP et de câbles SFP à raccordement direct qui vous procurent la commodité et la fiabilité dont vous avez besoin pour compter sur votre réseau.

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

### Spécifications techniques

- Garanti 100 % compatible avec le module Citrix EW3B0000710
- Les modules SFP de StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
- Respecte ou dépasse les spécifications des fabricants et les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
- Faible consommation d'énergie, inférieure à 1,3 W
- Échangeable à chaud avec des modules de fibre optique

---

#### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Compatible Brand	Citrix
Normes de l'industrie	IEEE 802.3ae 10GBASE-SR

---

#### Performance

Vitesse max. de transfert de données	10 Gbit/s
Distance de transfert max.	300 m (984 ft)
Type de fibre optique	Multimode
Longueur d'onde	850nm
Mode de fonctionnement de la fibre optique	Duplex complet
DDM	Oui
Réseaux compatibles	10 Gb/s



MTBF 498,745,585 hours

Consommation électrique < 1.3W

---

Caractéristiques physiques

Longueur du produit 0.5 in [13.9 mm]

Largeur du produit 2.3 in [58.4 mm]

Hauteur du produit 0.5 in [13.7 mm]

Poids du produit 0.7 oz [20 g]

---

Informations d'emballage

Package Length 4.5 in [11.5 cm]

Package Width 3.5 in [90 mm]

Package Height 1.2 in [31 mm]

Poids brut 1.8 oz [50 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet Transceiver SFP+

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

