

Câble Dual Link DVI-D de 1 m - Cordon DVI vers DVI pour écran numérique - M/M - 2560 x 1600

N° de produit: DVIDDMM1M



Le câble Dual Link DVI-D DVIDDMM1M de 1 m comporte deux connecteurs DVI mâles (à 25 broches). Il assure une connexion fiable à la pureté numérique entre votre ordinateur portable ou de bureau et un écran ou un vidéoprojecteur DVI-D.

Ce câble d'écran numérique DVI-D de 1 m prend en charge des résolutions allant jusqu'à 2560 x 1600 et des débits de transmission jusqu'à 9,9 Gbits/s. Il est pleinement compatible avec les normes DVI du DDWG.

Conçu et fabriqué pour une durabilité optimale, ce câble vidéo numérique de qualité supérieure bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Connectez votre ordinateur portable ou de bureau à un écran ou à un vidéoprojecteur DVI-D Dual Link.

Spécifications techniques

- Les tores magnétiques éliminent les interférences EMI.
- Prend en charge des résolutions jusqu'à 2560 x 1600

- Prise en charge du branchement à chaud de périphériques d'affichage DVI
- Respecte les normes DVI du DDWG
- Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
- Transmission numérique haute vitesse pouvant atteindre jusqu'à 9,9 Gbits/s

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Connecteur(s)

Connecteur A	DVI-D (25 broches)
Connecteur B	DVI-D (25 broches)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Calibre du fil	28 AWG
Longueur de câble	39.4 in [100 cm]
Longueur du produit	39.4 in [100.0 cm]
Largeur du produit	1.6 in [39.6 mm]
Hauteur du produit	0.6 in [16 mm]
Poids du produit	7.3 oz [207.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Package Length	7.9 in [20.0 cm]



Package Width	8.7 in [22.0 cm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]
Poids brut	7.7 oz [218.0 g]

Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet Câble d'écran Dual Link DVI-D 1 m - M/M

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

