

20 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M

ID del Producto: DVIDDMM20



The DVIDDMM20 20ft DVI-D Dual Link cable features 2 male DVI (25-pin) connectors and offers 20 feet in cable length, making it perfect for longer connections between your desktop or laptop computer and a DVI-D monitor or projector.

The 20 ft DVI-D digital monitor cable supports resolutions of up to 2560x1600 and transmission rates of up to 9.9 Gbits/sec and is fully compliant with DVI DDWG standards.

Designed and constructed for maximum durability, this high quality digital video cable is backed by StarTech.com's Lifetime Warranty.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Compatible con Pantallas Planas, Pantallas Digitales CRT, Proyectores y HDTVs

Características

- Soporta una resolución máxima de hasta 2560x1600
- Velocidad de transmisión de datos de hasta 9,9Gbps

- Núcleo de ferrita para eliminar las interferencias EMI
- Fabricado para brindar durabilidad
- Soporta la conexión en caliente (hot plugging) de dispositivos de vídeo DVI
- Compatible con los Estándares DVI DDWG

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Níquel
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Estándares Industriales	DVI DDWG Standard

Conector(es)

Conector A	1 - DVI-D (25 pines)
Conector B	1 - DVI-D (25 pines)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20 to 70°C (-4°F to 158°F)
Humedad	0 a 95%

Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	28 AWG
Longitud del Cable	20.0 ft [6.1 m]
Longitud del Producto	20.0 ft [6.1 m]
Peso del Producto	21.5 oz [609 g]

Información de la

Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.1 in [20.7 cm]
Ancho de la Caja	8.8 in [22.3 cm]
Altura de la Caja	2.2 in [5.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.4 lb [0.7 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - 20 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M
---------------------	---------------------------------------

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.