

Cavo DVI-D Dual Link per Monitor M/M - Cavo DVI-D per monitor Digitali maschio maschio a 25 pin 2560 x 1600 - 2m

ID prodotto: DVIDDMM2M



Il cavo DVI-D Dual Link DVIDDMM2M da 2 m presenta 2 connettori DVI maschi (25 pin) e offre un collegamento affidabile, interamente digitale tra il computer desktop o laptop e un monitor o proiettore DVI-D.

Il cavo per monitor digitale DVI-D da 2 m supporta risoluzioni fino a 2560x1600 e velocità di trasmissione fino a 9,9 Gbits/sec ed è interamente conforme agli standard DDWG DVI.

Progettato e realizzato per la massima durabilità, questo cavo video digitale di alta qualità è dotato della garanzia a vita StarTech.com.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Permette di collegare il computer desktop o laptop a un display o proiettore DVI-D Dual Link

Caratteristiche

- Supporta risoluzioni fino a 2560x1600
- Trasmissioni digitali ad alta velocità fino a 9,9 Gbit/sec
- Nuclei in ferrite per eliminare le interferenze elettromagnetiche

- Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
- Supporta la funzione hot plug dei dispositivi DVI
- Conforme agli standard DDWG DVI

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Numero di conduttori	24
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
Classe di resistenza al fuoco	Classe CMG (uso generale)
Numero di ferriti	2
Standard del settore	DVI DDWG Standard

Connettore/i

Connettore A	DVI-D (25 pin)
Connettore B	DVI-D (25 pin)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Dritto
Diametro filo	28 AWG
Lunghezza cavo	6.6 ft [2 m]
OD cavo	0.3 in [8.6 mm]
Lunghezza prodotto	6.6 ft [2.0 m]
Larghezza prodotto	1.6 in [39.6 mm]
Altezza prodotto	0.6 in [16.0 mm]



Peso prodotto 10.6 oz [300.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Package Length	7.9 in [20.0 cm]
Package Width	8.7 in [22.0 cm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]
Peso spedizione (confezione)	10.9 oz [308.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Cavo per monitor DVI-D Dual Link video digitale (2 m) - M/M
--------------------------	---

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

