

## Citrix EW3P0000559 kompatibles SFP Transceiver-Modul – 1000BASE-LX

Produkt-ID: EW3P0000559-ST



Der EW3P0000559-ST ist ein Citrix EW3P0000559-ST kompatibles Glasfaser SFP-Transceiver-Modul, das für den Einsatz mit Citrix® Marken-Switches und -Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es sorgt für zuverlässige 1 GbE-Konnektivität über Glasfaser-Kabel für 1000BASE-LX-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 10 km.

### Technische Spezifikationen:

- Wellenlänge: 1310nm
- Max. Datenübertragungsrate: 1 Gbit/s
- Typ: Single Mode
- Anschlusstyp: LC Anschluss
- Max. Übertragungsentfernung: 10 km
- MTBF: 634.210.013 Stunden
- Stromverbrauch: < 1.3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja

Dieses SFP Glasfaser-Modul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Ersatzteilaustausch problemlos möglich sind, da Netzwerkunterbrechungen minimiert werden.

StarTech.com bietet eine große Auswahl an SFP-Modulen und direkt angebundenen SFP-Kabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie für eine stabile Netzwerkleistung benötigen.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

### Merkmale

- 100% CIRIX EW3P0000559 COMPATIBLE SFP+ TRANSCEIVER: Designed, programmed and tested to work with compatible Citrix switches and routers to deliver dependable 1GbE connectivity
- TECHNICAL SPECS: 1000BASE-LX | 1 Gbps | Single Mode (SMF) | LC Connector | 1310nm | Digital Diagnostic Monitoring (DDM) | Distances up to 10km (6.2mi)
- PROGRAMMIERT UND FÜR OEM HOST KOMPATIBILITÄT GETESTET: Hot Swap fähig in Citrix Routern und Switches. DDM Unterstützung meldet den Status des Transceivers an die meisten SNMP Netzwerk Management Tools
- FUNKTIONIERT MIT MSA KONFORMEN SWITCHES: Funktioniert auch mit Switch Modellen von Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link und anderen, die nichtcodierte Module akzeptieren
- DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS: Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, ist dieses SFP Modul lebenslang unterstützt (Lebensdauer des Moduls, nicht des Netzwerk Switches), einschließlich kostenloser 24/5 mehrsprachiger technischer Unterstützung

---

### Hardware

Garantiebestimmungen Lifetime

Compatible Brand Citrix

Industrienormen IEEE 802.3z 1000BASE-LX

---

### Leistung

Max. Datenübertragungsrate 1,25 Gbit/s

Max. Übertragungsentfernung 10 km (6.2 mi)

Faseroptiktyp Single Mode

---

Wellenlänge	1310nm
Faseroptikbetriebsmodus	Vollduplex
DDM	Ja
Kompatible Netzwerke	1000 Mbit/s (1 Gbit/s)
MTBF	634,210,013 hours
Stromverbrauch	< 1.3W

---

**Steckverbinder**

Steckverbinder A	1 - SFP-Steckplatz
Steckverbinder B	1 - Faseroptik LC

---

**Physische Eigenschaften**

Farbe	Silber
Produktlänge	0.5 in [1.4 cm]
Produktbreite	2.2 in [5.7 cm]
Produkthöhe	0.5 in [1.2 cm]
Produktgewicht	0.6 oz [18 g]

---

**Verpackungsdimensionen**

Paketlänge	4.6 in [11.6 cm]
Paketbreite	3.7 in [9.4 cm]
Pakethöhe	1.3 in [3.3 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.7 oz [48.0 g]

---

**Verpackungsinhalt**

Im Paket enthalten	1 - SFP-Transceiver
--------------------	---------------------

---

**Garantieinformationen**

Warranty

Lifetime

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

