

5m DVI-D Dual-Link Monitorkabel - M/M

Productcode: DVIDDMM5M



De DVIDDMM5M 5 m DVI-D Dual Link-kabel heeft 2 mannelijke DVI (25-polige) connectors en is 5 meter lang, en dus bij uitstek geschikt voor verbindingen over grote afstanden tussen uw desktop of laptop en een DVI-D-scherf of -projector.

De 5 m lange DVI-D digitale beeldschermkabel ondersteunt resoluties tot 2560x1600 en transmissiesnelheden tot 9,9 Gbit/sec en is volledig compatibel met DVI DDWG-standaards.

Ontworpen en gemaakt voor maximale duurzaamheid wordt deze hoogwaardige digitale videokabel gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Sluit uw desktop of laptop aan op een DVI-D Dual Link-scherf of -projector

Eigenschappen

- Ondersteuning van resoluties tot 2560x1600
- High-speed digitale transmissiesnelheid tot 9,9 Gbit/sec
- Ferrietkern elimineert EMI-interferentie
- Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming

- Ondersteunt hot-plugging van DVI-beeldschermen
- Voldoet aan de DVI DDWG-specificaties

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	24
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Brandbestendigheid	CMG goedgekeurd (algemeen doel)
Aantal ferrieten	2
Industriestandaarden	DVI DDWG Standard

Connector(en)

Connector A	DVI-D (25-polig)
Connector B	DVI-D (25-polig)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht
Draaddikte	28 AWG
Kabellengte	16.4 ft [5 m]
Buitendiameter kabel	0.3 in [8.6 mm]
Lengte product	16.4 ft [5.0 m]
Breedte product	0.0 in [0.0 mm]
Hoogte product	0.0 in [0.0 mm]
Gewicht product	18.0 oz [510.0 g]



Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	13.0 in [33.0 cm]
Package Width	10.0 in [25.5 cm]
Package Height	1.5 in [38.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	18.4 oz [520.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	5m DVI-D Dual-Link Digitale Video Monitorkabel - M/M
-------------	--

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

