

Ventola CPU Socket 7/370 65x60x45 mm con dissipatore e connettore TX3

ID prodotto: FAN370PRO



Con dimensioni 65x60x45 mm, questo sistema ventola/cooler per CPU socket 7/370 è composto da una ventola e un dissipatore ed è progettato per raffreddare CPU dalle elevate prestazioni. Il sistema di raffreddamento per CPU socket 7/370 prevede un dissipatore extra-large in combinazione con un silenzioso motore CC e una ventola 6x2 cm con cuscinetti a sfera senza spazzole. La ventola prevede un design delle lame ad alta efficienza con portata 21,46 CFM, per raffreddare CPU di Pentium III e Celeron fino a 1,4 GHz. Il sistema di raffreddamento per CPU socket 7/370 è alimentato tramite connessione TX3 (a 3 pin) all'alimentazione del computer e rappresenta una soluzione adeguata per il raffreddamento di CPU Intel Pentium III e Celeron fino a 1,4 GHz e processori AMD K6 a qualsiasi velocità. Nota: per l'alimentazione del cooler per CPU socket 7/370 tramite connessione LP4 (a 4 pin), vedere il nostro cavo sdoppiatore Y di alimentazione da TX3 a 2x LP4 (CPUFANADAPT).

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Per sostituire un cooler per CPU socket 370/7/A rumoroso o non adeguato
- Compatibile con CPU socket 370/7 Intel Pentium III e Celeron fino a 1,4 GHz e processori AMD K6
- Compatibile con socket A di processori AMD Duron fino a 1,2 GHz

Caratteristiche

- Ventola di raffreddamento con cuscinetto a sfera 60mm
- Struttura del dissipatore in alluminio
- Connettore ventola Molex a 3 pin standard

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ventole	1 - 58 mm
Dimensioni ventola	58 x 58 x 20mm (2.3 x 2.3 x 0.7in)
Tipo cuscinetti ventola	Cuscinetto a sfere
Tipo dissipatore	Alluminio
Dimensioni dissipatore	58 x 63 x 20mm (2.3 x 2.5 x 0.78in)

Prestazioni

Velocità flusso aria	20.2 CFM
Livello di rumorosità	31 dBA
RPM ventola	4000
Resistenza termica	0.661C/W

Connettore/i

Tipo/i connettori	1 - Ventola Molex (3 pin, TX3)
-------------------	--------------------------------

Alimentazione

Tensione ingresso	12V DC
Consumo energetico	2.52 W

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Alluminio e plastica
Lunghezza prodotto	0.0 in [0.0 mm]

Larghezza prodotto	0.0 in [0.0 cm]
Altezza prodotto	0.0 in [0.0 cm]
Peso prodotto	4.8 oz [136.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	3.9 in [9.9 cm]
Larghezza del Pacco	3.2 in [8.1 cm]
Altezza del Pacco	3.0 in [7.5 cm]
Peso spedizione (confezione)	5.9 oz [166.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Cooler CPU Socket 7/370
	1 - Confezione di composto termico

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

