

## Cable de 5m DVI-D Monoenlace - Macho a Macho

ID del Producto: DVIDSMM5M



El cable DVI-D de un solo enlace, modelo DVIDSMM5M, incluye dos conectores macho DVI (19 pines) y ofrece una conexión fiable y totalmente digital entre un ordenador de sobremesa o portátil y un monitor o proyector DVI-D.

El cable DVI-D macho a macho de 5 metros soporta resoluciones de hasta 1920x1200, así como tasas de transmisión de hasta 4,95 Gbits/seg., además de ser totalmente compatible con las normas para DVI DDWG.

Diseñado y fabricado para su máxima durabilidad, este cable de vídeo digital de alta calidad está respaldado por la garantía de por vida de StarTech.com.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Conecte su ordenador de sobremesa o portátil a una pantalla o un proyector DVI-D de un solo enlace

### Características

- Soporta resoluciones de hasta 1920x1200
- Velocidad de transmisión digital de alta velocidad, hasta 4,95 Gbits/segundo
- Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado

- Soporta hot plugging de dispositivos de vídeo DVI
- Compatible con los Estándares DVI DDWG

---

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Estándares Industriales	DVI DDWG Standard

---

Conector(es)

Conector A	DVI-D (19 pines)
Conector B	DVI-D (19 pines)

---

Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Recto
Calibre del Conductor	28 AWG
Longitud del Cable	16.4 ft [5 m]
Longitud del Producto	16.4 ft [5.0 m]
Ancho del Producto	0.0 in [0.0 mm]
Altura del Producto	0.0 in [0.0 mm]
Peso del Producto	14.5 oz [412.0 g]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.7 in [22.0 cm]



Ancho de la Caja	7.9 in [20.0 cm]
Altura de la Caja	1.5 in [38.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	14.9 oz [422.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Cable DVI-D de un solo enlace (5 m) - M/M
---------------------	---

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

