Prozessorkühler Sockel 478 - CPU Kühler für Socket 478 mit 3-pin Molex

Produkt-ID: FAN478

Der CPU-Kühler mit 478-Sockel ist eine Kombination aus CPU-Lüfter und Kühlkörper und wurde als preisgünstige Lösung für eine optimale CPU-Kühlung entwickelt.Der CPU-Kühler besteht aus einem zuverlässigen 60 mm großen Kugellagerlüfter, der einen ausgezeichneten Luftstrom erzeugt, und einem Aluminiumkühlkörper mit engstehenden Kühlrippen, die die Wärmeableitung verbessern und damit zur Kühlung des CPU-Umfelds beitragen.Die einfache Montage des Kühlers auf der Hauptplatine spart Zeit und Ärger.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

RoHS Compliant

Anwendungen

• Neuer oder Ersatzkühlkörper mit Kühllüfter für Pentium und Celeron CPUs mit 478-Sockel

Merkmale

• Geeignet für Intel Hauptplatinen auf 478-Sockelbasis

• Aluminiumkühlkörper

• Kugelgelagerter 60-mm-Kühllüfter

Hardware		
	Garantiebestimmungen	2 Years
	Lüftermaße	2.36 x 2.36 x 0.39in. (60 x 60 x 10mm)
	Lüfterlagertyp	Kugellager
		Hülsenlager
	Wärmeableitungsmaße	3.2 x 2.7 x 1.5in. (83 x 69 x 36mm)
Leistung		
	Luftzirkulationsrate	20.18 CFM
	Geräuschpegel	< 36 dBA
	Lüfterdrehzahl	4800 +/- 10%
Steckverbinder		
	Steckverbindertyp(en)	1 - Molex-Lüfter (3-polig, TX3)
Spezielle Hinweise/Anforderungen		
	Hinweis	Kompatibel mit Pentium 4-Prozessoren bis zu 2,8 GHz
Strom		
	Eingangsspannung	12V DC
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Aluminium und Kunststoff
	Produktlänge	3.3 in [8.3 cm]
	Produktbreite	2.7 in [6.9 cm]
	Produkthöhe	2.0 in [5.0 cm]
	Produktgewicht	9.7 oz [276.0 g]
Verpackungsinform		

ationen

Paketmenge	1
Paketlänge	3.8 in [9.6 cm]
Paketbreite	3.4 in [8.6 cm]
Pakethöhe	2.8 in [7.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	11.4 oz [324.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Kühlkörperlüfter mit 478-Sockel
	2 - Slotblech
	1 - Packung mit Wärmeleitpaste
	1 - Anleitung

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.