

## 10 ft DVI-I Dual Link Digital Analog Monitor Cable M/M

Produkt-ID: DVIIDMM10



The DVIIDMM10 10ft DVI-I Dual Link cable features 2 male DVI-I (29-pin) connectors and provides a reliable connection between your desktop or laptop computer and a DVI-I monitor or projector.

The 10ft DVI-I male to male cable supports resolutions of up to 2560x1600 and transmission rates of up to 9.9 Gbits/sec, and is fully compliant with DVI DDWG standards.

Designed and constructed for maximum durability, this high quality video cable is backed by StarTech.com's Lifetime Warranty.

### Zertifikate Berichte und Kompatibilität



### Anwendungen

- Connect your desktop or laptop computer to a DVI-I Dual Link display or projector

### Merkmale

- Unterstützt Auflösungen bis zu 1920 x 1200
- High-speed digital transmission rate of up to 9.9 Gbits/sec

- Ferritkern eliminiert EMI-Interferenzen
- Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
- Unterstützt Hot Plug von DVI-Anzeigegeräten
- Entspricht den DVI DDWG-Normen
- Supports both analog and digital displays

---

#### Hardware

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Garantiebestimmungen | Lifetime          |
| Industrienormen      | DVI DDWG Standard |

---

#### Leistung

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Max. Datenübertragungsrate | 9.9 Gbits/sec |
|----------------------------|---------------|

---

#### Steckverbinder

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Steckverbinder A | 1 - DVI-I (29-polig) |
| Steckverbinder B | 1 - DVI-I (29-polig) |

---

#### Physische Eigenschaften

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Farbe          | Schwarz         |
| Drahtstärke    | 28 AWG          |
| Kabellänge     | 10.0 ft [3.0 m] |
| Produktlänge   | 10.0 ft [3.0 m] |
| Produktgewicht | 15.8 oz [449 g] |

---

#### Verpackungsinformationen

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Paketmenge  | 1                 |
| Paketlänge  | 13.4 in [34.0 cm] |
| Paketbreite | 5.3 in [13.5 cm]  |
| Pakethöhe   | 1.7 in [4.3 cm]   |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Versandgewicht<br>(Verpackung) | 15.7 oz [446.0 g] |
|--------------------------------|-------------------|

---

Verpackungsinhalt

|                    |                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| Im Paket enthalten | 10 ft DVI-I Dual Link Digital Analog Monitor Cable M/M |
|--------------------|--------------------------------------------------------|

---

Garantieinformationen

|          |          |
|----------|----------|
| Warranty | Lifetime |
|----------|----------|

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.