

60mm Gehäuselüfter - Lüfter für PC Gehäuse mit 3-pin Molex Stecker

Produkt-ID: FAN6X1TX3



Dieser vielseitige 60 mm Lüfter ist der ideale Ersatzlüfter für die dauerhafte Kühlung Ihres Computers. Der Lüfter wird über eine TX3-Verbindung versorgt und ist mit einem Doppelkugellager ausgestattet, das für zuverlässige Kühlung und lange Lebensdauer sorgt. Der Lüfter kann entweder als Ersatzteil für den CPU-Kühler verwendet werden oder an der Seitenwand des Computergehäuses montiert werden. Er ist mit einem Tachoanschluss auf der TX3-Hauptplatine versehen, der das Hostsystem mit den notwendigen Informationen über den Betriebszustand des Lüfters versorgt.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

## Anwendungen

- Als Ersatz für einen lauten oder defekten Gehäuselüfter
- Einfach in das Computergehäuse einbauen, um Luftzirkulation und Kühlung zu verbessern

## Merkmale

- Doppelkugellager
  - 3-poliger Stecker mit Tachokabel
  - Einschließlich 3-auf-4-poliger LP4-Adapter
-

## Hardware

Garantiebestimmung  
n 2 Years

Anzahl von Leitern 3

Lüfterlagertyp Kugellager

---

## Leistung

Luftzirkulationsrate 15.49 CFM

Geräuschpegel 28 dBA

MTBF 56,609 Hours

Lüfterdrehzahl 4000

---

## Steckverbind er

Steckverbindertyp(en) Molex-Lüfter (3-polig, TX3)

---

## Strom

Eingangsspannung 12V DC

Eingangsstrom 160mA

Stromverbrauch 1.92W

---

## Umwelt

Betriebstemperatur -10 to 80

---

## Physische Eigenschaften

Farbe Schwarz

Gehäusetypp Kunststoff

Produktlänge 2.4 in [60 mm]

Produktbreite 0.4 in [10 mm]

Produkthöhe 2.4 in [60 mm]

Produktgewicht 1.0 oz [28 g]

---

## Verpackungsin



formationen

Package Length	4.5 in [11.5 cm]
Package Width	2.6 in [65 mm]
Package Height	1.3 in [32 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.7 oz [48 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	6cm Gehäuselüfter 3-auf-4-poliges LP4-Adapterkabel
--------------------	---

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

