

## Cable Duplicador Divisor de Video DVI-I a 2 Puertos Salida VGA Compacto - Bifurcador Adaptador

ID del Producto: DVISPL1VV



El cable multiplicador de video DVI a VGA dual (30 cm), modelo DVISPL1VV, permite conectar dos monitores/pantallas o proyectores VGA a un solo puerto de salida de video análogo DVI-I del computador.

Avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, el DVISPL1VV es una solución fiable y económica para dividir una única señal de video DVI-I entre dos pantallas, a fin de aprovechar al máximo una tarjeta de video.

### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



### Aplicaciones

- Señal de salida análoga DVI a dos pantallas VGA simultáneamente
- Ideal como solución en el caso de presentaciones con monitores o proyectores en salas de juntas o aulas de clase

### Características

- 1 conector DVI-I macho

- 2 conectores VGA HD15 hembra
- Ofrece un cable de 30 cm
- Conectores moldeados y chapados en oro que reducen la tensión
- Compatible con los Estándares DVI DDWG

---

#### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	15
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)

---

#### Rendimiento

Resolución Digital Máxima	1920 × 1200 @ 60Hz
---------------------------	--------------------

---

#### Conector(es)

Conector A	1 - DVI-I (23 pines)
Conector B	2 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

---

#### Observaciones / Requisitos

Nota	Este producto permite dividir la señal de video para ofrecer dos imágenes idénticas con la misma resolución. No se puede utilizar para expandir una imagen en dos pantallas, ni para mostrar imágenes diferentes en cada pantalla.
------	--

---

#### Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	28 AWG
Longitud del Cable	1.0 ft [0.3 m]

Longitud del Producto	12.0 in [30.5 cm]
Ancho del Producto	1.6 in [4.0 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
Peso del Producto	5.3 oz [150.0 g]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.5 in [21.5 cm]
Ancho de la Caja	4.5 in [11.5 cm]
Altura de la Caja	1.6 in [4.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	5.5 oz [156.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable divisor de DVI-I análogo a 2 fuentes de vídeo VGA (30 cm) - M/H
---------------------	---

---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.