

60mm Gehäuselüfter - Lüfter für PC Gehäuse mit 3-pin Molex Stecker

Produkt-ID: FAN6X2TX3



Dieser 6 x 2 cm Ersatzlüfter kühlt Ihren PC und erhöht dadurch dessen Zuverlässigkeit und Lebensdauer. Der Lüfter ist mit einem effizienten Kugellagerdesign ausgestattet, das für dauerhafte Kühlung sorgt, und ist ebenso mit einem Tachoanschluss auf dem TX3-Hauptplattenstecker versehen, der dem Host-System die benötigten Informationen über den Betriebszustand des Lüfters liefert. Der hochkompatible 6 x 2 cm Lüfter ist mit einem TX3-LP4-Adapter ausgestattet, der die Stromversorgung über einen LP4-Anschluss am Netzteil als Alternative zu einer TX3-Verbindung mit der Hauptplatine übernimmt.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Als Ersatz für einen lauten oder defekten Gehäuselüfter
- Einfach in das Computergehäuse einbauen, um Luftzirkulation und Kühlung zu verbessern

Merkmale

- Doppelkugellager
- 3-poliger Stecker mit Tachokabel

- Einschließlich 3-auf-4-poliger LP4-Adapter

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Anzahl von Leitern 3

Lüfterlagertyp Kugellager

Leistung

Luftzirkulationsrate 21.46 CFM

Geräuschpegel 28 dBA

Lüfterdrehzahl 4500

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en) 1 - Molex-Lüfter (3-polig, TX3)

Strom

Eingangsspannung 12V DC

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Physische Eigenschaften

Farbe Schwarz

Gehäusotyp Kunststoff

Produktlänge 2.4 in [60 mm]

Produktbreite 0.8 in [2 cm]

Produkthöhe 2.4 in [6 cm]

Produktgewicht 1.8 oz [50 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge 1

Paketlänge	4.5 in [11.5 cm]
Paketbreite	2.6 in [6.5 cm]
Pakethöhe	1.4 in [3.5 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.3 oz [64.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 60mm Gehäuselüfter
	1 - 3-poliges auf LP4 Adapterkabel

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.