

Ventilateur PC à Double Roulement à Billes - Alimentation TX3 - 60 mm

N° de produit: FAN6X2TX3



Ce ventilateur de rechange de 6 x 2 cm vous aide à refroidir votre PC, tout en augmentant la fiabilité et la durée de vie des éléments. Le ventilateur comprend un roulement à bille efficace pour un refroidissement durable. La broche compte-tours se trouvant sur le connecteur de la carte mère TX3 indique l'état de fonctionnement au système hôte. Afin de garantir une compatibilité optimale, le ventilateur de 6 x 2 cm comprend un adaptateur TX3 vers LP4 qui vous permet de l'alimenter avec une connexion LP4 au PSU, contrairement à une connexion de carte mère TX3. Conçu pour constituer une solution de refroidissement fiable, le ventilateur de rechange bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Remplacez un ventilateur PC bruyant ou défectueux
- Installez-le dans un châssis d'ordinateur pour augmenter la circulation de l'air et le refroidissement

Spécifications techniques

- Design à deux roulements à billes
- Connecteur à 3 broches avec câble de compte-tours
- Inclut un adaptateur 3 broches vers 4 broches LP4

Matériel

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Politique de garantie | 2 Years |
| Nombre de conducteurs | 3 |
| Type ventilateur à roulement | Roulement à bille |

Performance

| | |
|-----------------|-----------|
| Débit d'air | 21.46 CFM |
| Niveau de bruit | 28 dBA |
| TR/M | 4500 |

Connecteur(s)

| | |
|--------------------|--|
| Type de connecteur | Molex pour ventilateur (3 broches , TX3) |
|--------------------|--|

Alimentation

| | |
|------------------|--------|
| Tension d'entrée | 12V DC |
|------------------|--------|

Conditions environnementales

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Température de fonctionnement | -10 to 80 |
|-------------------------------|-----------|

Caractéristiques physiques

| | |
|---------------------|----------------|
| Couleur | Noir |
| Type de boîtier | Plastique |
| Longueur du produit | 2.4 in [60 mm] |
| Largeur du produit | 0.8 in [20 mm] |
| Hauteur du produit | 2.4 in [60 mm] |
| Poids du produit | 1.8 oz [50 g] |

Informations d'emballage

| | |
|----------------|------------------|
| Package Length | 4.5 in [11.5 cm] |
|----------------|------------------|



| | |
|----------------|----------------|
| Package Width | 2.6 in [66 mm] |
| Package Height | 1.2 in [31 mm] |
| Poids brut | 2.4 oz [67 g] |

Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet Ventilateur à 3 broches de 60 mm

Adaptateur 3 broches vers LP4

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

