

70mm Gehäuselüfter - Lüfter für PC Gehäuse mit 3-pin Molex Stecker

Produkt-ID: FAN7X10TX3



Dieser TX3-CPU-Kühl Lüfter mit 70 mm und Doppelkugellager ist ein kostengünstiger Ersatzlüfter für Standard-CPUs sowie für zahlreiche unterschiedliche Arten von 1U oder Low Profile-CPU-Kühlern mit 70-mm-Lüftern. Zur Sicherheit verfügt der CPU-Kühl Lüfter über einen Tachoanschluss auf der TX3-Hauptplatine, der das Host-System mit Informationen über den Betriebszustand des Lüfters versorgt. Das Doppelkugellager garantiert den gleichmäßigen Betrieb und die lange Lebensdauer des Lüfters.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Einfach in das Computergehäuse einbauen, um Luftzirkulation und Kühlung zu verbessern
- Als Ersatz für einen lauten oder defekten Gehäuselüfter
- Ersatzlüfter für einige CPU-Kühler

Merkmale

- Doppelkugellager

- 3-poliger Stecker mit Tachokabel

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Lüfterlagertyp Kugellager

Leistung

Luftzirkulationsrate 21.33 CFM

Geräuschpegel 33 dBA

Lüfterdrehzahl 3500

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en) 1 - Molex-Lüfter (3-polig, TX3)

Strom

Eingangsspannung 12V DC

Eingangsstrom 0.25

Ausgangsspannung 12V DC

Stromverbrauch 2.16W

Physische Eigenschaften

Farbe Schwarz

Gehäusetyp Kunststoff

Produktlänge 2.8 in [70 mm]

Produktbreite 0.4 in [1 cm]

Produkthöhe 2.8 in [7 cm]

Produktgewicht 1.1 oz [32 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge 1

Paketlänge 3.7 in [9.5 cm]

Paketbreite 5.6 in [14.3 cm]

Pakethöhe 1.4 in [3.5 cm]

Versandgewicht
(Verpackung) 2.1 oz [60.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 1 - 7cm Gehäuselüfter
4 - Montageschraube

Garantieinformationen

Warranty 2 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.