

Ventilateur PC à Roulement à Billes - Alimentation TX3 - 70 mm

N° de produit: FAN7X15TX3



Ce ventilateur polyvalent de 70 mm est un ventilateur de rechange idéal pour empêcher votre ordinateur de surchauffer. Le ventilateur peut être alimenté par le biais d'une connexion TX3 et possède deux roulements à billes qui garantissent un refroidissement efficace et une durée de vie accrue. Le ventilateur peut être utilisé pour remplacer le ventilateur de certains refroidisseurs de processeur ou monté sur le panneau latéral du boîtier d'un ordinateur. Son connecteur de carte mère TX3 est doté d'une aiguille de compte-tours qui fournit des données sur le statut de fonctionnement du ventilateur au système hôte.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Remplacez un ventilateur PC bruyant ou défectueux
- Installez-le dans un ordinateur pour augmenter la circulation de l'air et le refroidissement

Spécifications techniques

- Design à deux roulements à billes
- Connecteur à 3 broches avec câble de compte-tours

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Type ventilateur à roulement	Roulement à bille

Performance

Débit d'air	29.58 CFM
Niveau de bruit	< 34 dBA
MTBF	50,000 Hours
TR/M	3500

Connecteur(s)

Types de connecteur	1 - Molex pour ventilateur (3 broches , TX3)
---------------------	--

Alimentation

Tension d'entrée	12V DC
Courant d'entrée	26 mA
Consommation électrique	3.12W

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Température de stockage	-40°C to 75°C (-40°F to 167°F)
Humidité	Humidité relative de 0~65 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Longueur du produit	2.8 in [70 mm]

Largeur du produit	0.6 in [1.5 cm]
Hauteur du produit	2.8 in [7 cm]
Poids du produit	1.8 oz [50 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	5.6 in [14.3 cm]
Largeur du Paquet	3.8 in [9.6 cm]
Hauteur du Paquet	1.3 in [3.3 cm]
Poids brut	2.8 oz [78.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Ventilateur PC de 6 cm
	4 - Vis de montage

Informations de
garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis