

70x15mm Ventilator voor Computerbehuizing met Kogellagers en TX3 Connector

Productcode: FAN7X15TX3



Deze veelzijdige 70mm ventilator is een ideale vervanging om uw computer koel te houden. De ventilator kan worden gevoed via een TX3-aansluiting en beschikt over dubbele kogellagers die zorgen voor een betrouwbare koeling en een langere levensduur. De ventilator kan worden gebruikt om de ventilator van sommige CPU-koelers te vervangen of kan worden gemonteerd aan de zijkant van een computerbehuizing. Het is voorzien van een pin aan de TX3-connector die informatie over de status van de ventilator doorgeeft aan het systeem.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Vervang een luidruchtige of defecte ventilator
- Installeer in een computer voor meer ventilatie en koeling

Eigenschappen

- Dubbele kogellagers
- 3-pins aansluiting met statuspin

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Lagertype ventilator	Kogellager

Prestaties

Luchtverplaatsing	29.58 CFM
Geluidsniveau	< 34 dBA
MTBF	50,000 Hours
Toerental ventilator	3500

Connector(en)

Type connector(en)	1 - Molex-ventilator (3-polig, TX3)
--------------------	-------------------------------------

Voeding

Ingangsspanning	12V DC
Ingangsstroom	26 mA
Vermogensopname	3.12W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-40°C to 75°C (-40°F to 167°F)
Vochtigheid	0% - 65% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	2.8 in [70 mm]
Breedte product	0.6 in [1.5 cm]
Hoogte product	2.8 in [7 cm]
Gewicht product	1.8 oz [50 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	5.6 in [14.3 cm]
Package Width	3.8 in [9.6 cm]
Package Height	1.3 in [3.3 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.8 oz [78.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 70mm ventilator
	4 - Bevestigingsschroeven

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.