

80mm Computer Gehäuselüfter/ PWM Cooling Fan - Lüfter für Computer Gehäuse mit 4 pin Molex

Produkt-ID: FAN8025PWM



Der FAN8025PWM 80 mm PWM Gehäuselüfter bietet wirksame Luftkühlung für Computer oder andere Gehäuse, um die optimale Leistung der Komponenten sicherzustellen. Dank Pulsweitenmodulation (PWM) wird die Lüfterdrehzahl dynamisch über die Hauptplatine gesteuert, damit der Lüfter in einer der Betriebsart entsprechenden Geschwindigkeit dreht – im Standby-Modus gehen Stromverbrauch und Geräusentwicklung zurück, während bei Volllast maximale Kühlung erfolgt.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Geringerer Stromverbrauch und weniger Lärm für Computersysteme, deren Kühl­lüfter nicht dauerhaft mit voller Drehzahl laufen müssen
- Ersetzen/Aufrüsten von lauten oder defekten Gehäuselüftern
- Statten Sie Ihren Computer mit einem zusätzlichen Lüfter aus, um das System noch besser zu kühlen

Merkmale

- 4-pol. Pulsweitenmodulation (PWM) Hauptplattenstecker
- Selbstschmierendes Lager
- Einschließlich PWM Y-Split-Kabel

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Anzahl von Leitern	4
Lüfterlagertyp	Dauergeschmiertes Lager

Leistung

Luftzirkulationsrate	9.74 ~ 25.02 CFM
Geräuschpegel	< 10 ~ 28 dBA
MTBF	40,000 Hours
Lüfterdrehzahl	800 ~ 2500 RPM

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	1 - Molex (4-polig, PWM)
-----------------------	--------------------------

Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen	4-poligen PWM-Lüfteranschluss (Stecker)
--------------------------------	---

Strom

Eingangsspannung	12V DC
Eingangsstrom	160 mA
Ausgangsspannung	12V DC

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Lagertemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Feuchtigkeit	0 bis 65% relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Kunststoff
Kabellänge	11.6 in [295 mm]
Produktlänge	3.1 in [80.0 mm]
Produktbreite	3.1 in [8.0 cm]
Produkthöhe	1.0 in [2.5 cm]
Produktgewicht	2.4 oz [68.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	5.6 in [14.3 cm]
Paketbreite	15.6 in [39.6 cm]
Pakethöhe	1.3 in [3.4 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.6 oz [102.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 80mm Gehäuselüfter
	1 - 22 cm PWM Y-Kabel

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.