

Adattatore cavo DVI a VGA da 20 cm - DVI-I maschio a VGA femmina

ID prodotto: DVIVGAMF8IN



Il cavo DVI a VGA (20 cm) DVIVGAMF8IN è utilizzato per adattare un connettore DVI maschio a un connettore VGA femmina e consente il collegamento di un display a schermo piatto a un PC o MAC® con uscita DVI-I.

La connessione VGA femmina aggiunta dal dongle si trova a circa 20 cm dalla connessione dell'uscita DVI che riduce la tensione ed evita danni al connettore DVI limitando la possibilità di bloccare le altre porte disponibili.

Nota: questo prodotto è progettato per connessioni tra dispositivi DVI-I e VGA. Se il dispositivo utilizza un connettore DVI-D, fare riferimento al convertitore video DVI a VGA ad alta risoluzione di StarTech.com DVI2VGA CON.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di collegare un monitor VGA a una scheda video DVI

Caratteristiche

- Connettori DVI-I (maschio) a VGA (femmina)

- Lunghezza del cavo di 20 cm

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Active or Passive Adapter	Passivo
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Connettore/i

Connettore A	1 - DVI-I (29 pin)
Connettore B	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

Ambientale

Temperatura d'esercizio	-5°C to 45°C (23°F to 113°F)
-------------------------	------------------------------

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Diametro filo	28 AWG
Lunghezza del cavo	8.0 in [203.2 mm]
Lunghezza prodotto	8.0 in [20.3 cm]
Larghezza prodotto	1.6 in [4.1 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
Peso prodotto	2.4 oz [69.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	5.6 in [14.1 cm]

Package Width 10.9 in [27.6 cm]

Package Height 1.1 in [2.7 cm]

Peso spedizione (confezione) 3.0 oz [86.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione 1 - Adattatore cavo da DVI a VGA 20 cm - M/F

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.