

92mm Gehäuselüfter - Lüfter für PC Gehäuse mit LP4 Molex Stecker

Produkt-ID: FANBOX92



Dieser 9,2 x 9,2 x 2,5 cm große Gehäuselüfter mit Doppelkugellager ist ein Zusatzlüfter, der in die meisten Computer eingesetzt werden kann. Der PC-Gehäuselüfter dient zum Einleiten von kalter Luft in das Gehäuse bzw. zur Ableitung der warmen Luft und vermeidet so Probleme durch die Überhitzung von Baugruppen. Ein leise laufender, bürstenloser Gleichstrommotor mit Kugellager sorgt zusammen mit den effizient gestalteten Lüfterschaufeln für eine Umwälzrate von 1,1 m³ pro Minute. Die Stromversorgung des Lüfters erfolgt über einen LP4-Durchgangsstecker (Festplattenetzstecker).

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Als Ersatz für einen lauten oder defekten Gehäuselüfter
- Einfach in das Computergehäuse einbauen, um Luftzirkulation und Kühlung zu verbessern

Merkmale

- 92 mm Lüfter mit Doppelkugellager
- Inline LP4-Netzstecker

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Anzahl von Leitern 2

Lüfterlagertyp Kugellager

Leistung

Luftzirkulationsrate 39.35 CFM

Geräuschpegel 26 dBA

Lüfterdrehzahl 2200

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en) 1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power)

1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power)

Strom

Eingangsspannung 12V DC

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -10°C to 80°C

Physische Eigenschaften

Farbe Schwarz

Gehäusetyp Kunststoff

Produktlänge 3.6 in [92 mm]

Produktbreite 1.0 in [2.5 cm]

Produkthöhe 3.6 in [9.2 cm]

Produktgewicht 2.9 oz [82 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge 1

Paketlänge	5.6 in [14.2 cm]
Paketbreite	3.8 in [9.7 cm]
Pakethöhe	1.3 in [3.3 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	4.0 oz [112.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 92mm Gehäuselüfter
	4 - Montageschrauben

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.