

Lecteur de Cartes Mémoire Multi-Média, Lecteur de Cartes SD/microSD/CompactFlash, Adaptateur de Cartes Portables USB 5Gbps, Lecteur de Cartes USB-C avec Adaptateur USB-A - Compatible avec tous les OS

Nº de produit: FCREADMICRO3V2



Le lecteur de cartes multimédia USB 3.0 permet des opérations de lecture et d'écriture simultanées sur les cartes SD, microSD et CompactFlash en utilisant un seul port USB-C ou USB-A.


Il est doté d'un câble attaché de 30 cm avec un connecteur hôte USB-C et un adaptateur USB-A intégré pour une connectivité multi-appareils. Le lecteur de cartes USB est sans pilote ni logiciel, et compatible avec tous les systèmes d'exploitation, y compris Windows, macOS, Linux, ChromeOS, Android et iPadOS.

La fente pour carte SD prend en charge le commutateur de protection en écriture mécanique, qui empêche la suppression, la modification ou l'écrasement accidentels ou non autorisés des données. Cette fonction permet l'utilisation de la même carte sur plusieurs hôtes tout en assurant la protection des données.

Ce lecteur de cartes alimenté par USB est conçu pour être compact et léger, ce qui le rend idéal pour les utilisateurs mobiles et les voyageurs d'affaires qui ont besoin de stocker, éditer et transférer du contenu pour la vidéographie, la photographie, le podcasting et les applications de médias sociaux.

Ce lecteur de cartes est compatible avec les cartes SD haute capacité et capacité étendue, telles que SDHC, microSDHC, SDXC et microSDXC. Il peut également fonctionner avec des cartes miniSD lorsqu'il est utilisé avec des adaptateurs (non inclus). De plus, il prend en charge Secure Digital v3.0 UHS-I.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Les photographes qui ont régulièrement besoin de transférer des fichiers d'une carte mémoire d'appareil photo vers un ordinateur
- Transfert de fichiers à partir de et vers toute une variété de périphériques portables qui utilisent des formats de carte mémoire différents
- Les utilisateurs nomades et les voyageurs d'affaires qui ont besoin d'un lecteur de cartes compact et léger pouvant tenir dans une poche

## Spécifications techniques

- **LECTEUR DE CARTES MULTIPLES USB 3.0** : Le lecteur de cartes dispose d'un slot pour carte SD, microSD et CompactFlash; Le lecteur permet des opérations de lecture/écriture simultanées sur les trois slots de lecteur à l'aide d'un seul port USB-A ou USB-C
- **CONNECTIVITÉ MULTI-PÉRIPHÉRIQUES** : Un câble de 30 cm avec un connecteur USB-C et un adaptateur USB-A permet la connectivité à une variété de périphériques hôtes; Conception compacte et légère pour les utilisateurs mobiles et les voyageurs d'affaires
- **PAS DE DRIVERS NI DE LOGICIEL** : Prise en charge de tous les systèmes d'exploitation; Idéal pour le stockage, l'édition et le transfert de contenu dans les applications de vidéographie, de photographie, de podcasting et de médias sociaux
- **PROTECTION EN ECRITURE/RE-ECRITURE** : Le slot supporte le switch de protection en écriture, qui aide à empêcher la suppression/modification/écrasement accidentels; Utilisez la même carte sur plusieurs hôtes tout en garantissant la protection des données
- **LARGE COMPATIBILITÉ** : Fonctionne avec les cartes SD à haute capacité/à capacité étendue (SDHC, microSDHC, SDXC et microSDXC); Compatible avec les miniSD lorsqu'elles sont utilisées avec des adaptateurs; Prend en charge la norme Secure Digital v3.0 UHS-I

---

### Matériel

Politique de garantie    2 Years

Interface    USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

Type de bus	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
ID du chipset	AU84610
<hr/>	
Performance	
Vitesse max. de transfert de données	5 Gbit/s
Type de carte mémoire	microSD
	SDHC (Secure Digital High Capacity)
	SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
	microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity)
	microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity)
	Carte Secure Digital
	Carte multimédia
	Compact Flash II
MTBF	10 466 926 heures
<hr/>	
Connecteur(s)	
Connecteurs de disque	1 - SD Slot
	1 - microSD
	1 - Fente CompactFlash (50 broches)
Connecteurs hôte	1 - USB 3.2 Type-C (2 broches, Gen 1, 5Gbps)
<hr/>	
Logiciel	
Compatibilité système	Aucun pilote ou logiciel requis d'exploitation
<hr/>	
Alimentation	
Source d'alimentation	Alimentation par bus
<hr/>	
Conditions environnementales	
Température de fonctionnement	0°C to 45°C (32°F to 113°F)

---

Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humidité	10% ~ 85% HR (sans condensation)

---

**Caractéristiques physiques**

Couleur	Gris
Longueur du produit	1.1 in [2.8 cm]
Largeur du produit	15.3 in [38.9 cm]
Hauteur du produit	0.6 in [1.5 cm]
Poids du produit	1.6 oz [45.0 g]

---

**Informations d'emballage**

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	6.9 in [17.4 cm]
Largeur du Colis	5.6 in [14.3 cm]
Hauteur du Paquet	1.3 in [3.3 cm]
Poids brut	3.8 oz [108.0 g]

---

**Contenu du paquet**

Inclus dans le paquet	1 - Lecteur de Carte Mémoire Multi-Média
	1 - Guide de démarrage rapide

---

**Informations de garantie**

Warranty	2 ans
----------	-------

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis