

DVI auf VGA Monitorkabel 1 Meter - Stecker / Stecker - DVI-I VGA (15Pin)

Produkt-ID: DVIVGAMM1M



Das DVI-auf-VGA-Display-Monitorkabel DVIVGAMM1M (1m) ist mit einem DVI-A-Stecker und einem VGA-Stecker ausgestattet, sodass Sie ein VGA-Display an einen PC oder Mac® mit DVI-I-Analogausgang anschließen können.

Dieses fachgerecht entwickelte und nur aus hochwertigen Materialien gefertigte, leistungsfähige DVI-A-auf-VGA-Kabel hat eine StarTech.com-Garantie für seine gesamte Lebensdauer.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Schließen Sie ein VGA-Display an einen PC oder Mac® mit einer analogen DVI-Videokarte an

Merkmale

- DVI-A-Stecker-auf-VGA-Stecker
- Hochwertige Abschirmung verhindert EMI-Interferenz
- Entspricht den DVI DDWG-Normen
- Vergossene Steckverbindungen mit Zugentlastung
- Goldbeschichtete Kontakte für maximale Leitfähigkeit

- Dreifach koaxial und verdrehte Zweidrahtleitung für kristallklare Anzeige

Hardware

Garantiebestimmung	Lifetime
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

Steckverbinder

Steckverbinder A	DVI-A (17-polig)
Steckverbinder B	VGA (15-polig, High Density D-Sub)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Drahtstärke	28 AWG
Kabellänge	39.4 in [100 cm]
Produktlänge	39.4 in [100.0 cm]
Produktbreite	0.0 in [0.0 mm]
Produkthöhe	0.0 in [0.0 mm]
Produktgewicht	4.2 oz [119.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	1.1 in [29.0 mm]



Versandgewicht
(Verpackung) 4.8 oz [135.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 1 m DVI-auf-VGA-Display-Monitor-Kabel

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

