

Lettore di schede di memoria multimediale USB 3.0, lettore di schede SD/microSD/CompactFlash, adattatore portatile di schede USB 5Gbps, lettore esterno di schede USB-C con adattatore USB-A collegato

ID prodotto: FCREADMICRO3V2



Il lettore di schede di memoria USB 3.0 consente di effettuare operazioni di lettura e scrittura simultanee su schede SD, microSD e CompactFlash utilizzando una singola porta USB-C o USB-A.

Dispone di un cavo collegato di 30 cm con un connettore host USB-C e un adattatore USB-A integrato per la connettività a più dispositivi. Il lettore di schede USB è privo di driver e software ed è compatibile con tutti i sistemi operativi compresi Windows, macOS, Linux, ChromeOS, Android e iPadOS.

Lo slot per la scheda SD supporta la protezione meccanica dalla scrittura, che impedisce la cancellazione, la modifica o la sovrascrittura accidentale o non autorizzata dei dati. Questa funzione consente di utilizzare la stessa scheda su più host, garantendo la protezione dei dati.

Questo lettore di schede alimentato via USB è stato progettato per essere compatto e leggero, il che lo rende ideale per gli utenti in movimento e i viaggiatori d'affari che hanno bisogno di archiviare, modificare e trasferire contenuti per applicazioni di videografia, fotografia, podcasting e social media.

Questo lettore di schede è compatibile con le schede SD ad alta capacità e a capacità estesa, come SDHC, microSDHC, SDXC e microSDXC. Può funzionare anche con le schede miniSD, se utilizzate con gli adattatori (non inclusi). Inoltre, supporta Secure Digital v3.0 UHS-I.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Per i fotografi che devono trasferire regolarmente i file da una scheda di memoria della fotocamera a un computer
- Per il trasferimento dei file da vari dispositivi portatili e viceversa, ciascuno con formato di scheda di memoria diverso
- Per gli utenti in viaggio e i professionisti che necessitano di un lettore di carte compatto e leggero che possa stare in tasca

Caratteristiche

- **LETTORE MULTI-CARD USB 3.0:** lettore di schede USB 5Gbps con slot per unità SD, microSD, CompactFlash (CF) alimentato via USB. Consente operazioni di lettura/scrittura simultanee su tutti e tre gli slot utilizzando una singola porta USB-A o USB-C
- **CONNELLITIVITÀ:** il cavo collegato da 30cm con un connettore USB-C e un adattatore USB-A integrato consente la connettività a una varietà di dispositivi host; lettore di schede di memoria dal design compatto e leggero per utenti in viaggio e professionisti
- **NESSUN DRIVER O SOFTWARE:** supporta qualsiasi sistema operativo, inclusi Windows, macOS, Linux, ChromeOS, Android e iPadOS; ideale per archiviare, modificare e trasferire contenuti in applicazioni di videografia, fotografia, podcasting e social media
- **PROTEZIONE:** lo slot per schede SD supporta lo switch meccanico di protezione da scrittura che aiuta a prevenire la cancellazione, modifica o sovrascrittura accidentale o non autorizzata dei dati; utilizza la stessa scheda su più host in sicurezza
- **AMPIA COMPATIBILITÀ:** funziona con le schede SD ad alta capacità e a capacità estesa (come SDHC, microSDHC, SDXC e microSDXC); è compatibile con le miniSD se utilizzate con gli adattatori (non inclusi); supporta Secure Digital v3.0 UHS-I

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Interfaccia USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Tipo bus USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

ID chipset AU84610

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps

Tipo memoria multimediale microSD

SDHC (Secure Digital High Capacity)

SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)

microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity)

microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity)

Scheda Secure Digital

Scheda multimediale

Compact Flash II

MTBF 10.466.926 Ore

Connettore/i

Connettori unità 1 - SD Slot

1 - microSD

1 - Slot CompactFlash (50 pin)

Connettori host 1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)

Software

Compatibilità con sistemi operativi Nessun driver o software necessario

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Alimentazione tramite bus

Ambientale

Temperatura d'esercizio 0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Umidità 10% ~ 85% RH (senza condensa)

Caratteristiche fisiche

Colore	Grigio
Lunghezza prodotto	1.1 in [2.8 cm]
Larghezza prodotto	15.3 in [38.9 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
Peso prodotto	1.6 oz [45.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.9 in [17.4 cm]
Larghezza del Pacco	5.6 in [14.3 cm]
Altezza del Pacco	1.3 in [3.3 cm]
Peso spedizione (confezione)	3.8 oz [108.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Lettore di schede di memoria multi-mediale 1 - Guida di avvio rapido
--------------------------	---

Informazioni sulla garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.