

USB 3.0 Multi-Media Geheugenkaart Lezer, SD/microSD/CompactFlash Card Reader, Compacte 5Gbps USB Kaart Adapter, Externe USB-C Kaartlezer met ingebouwde USB-A Adapter, Werkt met elk besturingssysteem

Productcode: FCREADMICRO3V2



Met de USB 3.0 Multi-Media Kaartlezer kan gelijktijdig gelezen en geschreven worden op SD-, microSD- en CompactFlash-kaarten via een enkele USB-C of USB-A-poort.


De card reader heeft een aangesloten kabel van 30 cm met een USB-C hostconnector en een geïntegreerde USB-A adapter voor multi-apparaat aansluitmogelijkheden. De USB-kaartlezer gebruikt geen drivers of software en is compatibel met alle besturingssystemen, zoals Windows, macOS, Linux, ChromeOS, Android en iPadOS.

De SD kaart slot ondersteunt de mechanische schrijfbeveiligingsschakelaar en voorkomt dat data per ongeluk of ongeautoriseerd gewist, gewijzigd of overschreven wordt. Dankzij deze functie kan dezelfde kaart op meerdere hosts worden gebruikt, terwijl de gegevensbescherming gegarandeerd blijft.

Deze USB-kaartlezer is compact en licht, waardoor deze ideaal is voor mobiele gebruikers en zakenreizigers die content moeten opslaan, bewerken en overbrengen voor videografie, fotografie, podcasting en sociale mediatoepassingen.

Deze kaartlezer is compatibel met High-Capacity en Extended-Capacity SD-kaarten, zoals SDHC, microSDHC, SDXC en microSDXC. De lezer kan ook werken met miniSD-kaarten wanneer deze met adapters worden gebruikt (niet meegeleverd). Daarnaast wordt Secure Digital v3.0 UHS-I ook ondersteund.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Fotografen die regelmatig bestanden van de geheugenkaart van hun camera moeten kopiëren naar een computer
- Overzetten van bestanden van en naar een verscheidenheid aan draagbare apparaten, elk met een eigen type geheugenkaart
- Mobiele gebruikers en zakenreizigers die een compacte en lichtgewicht kaartlezer in hun zak willen hebben

Eigenschappen

- **USB 3.0 MULTI-KAARTLEZER:** USB 5Gbps kaartlezer met 1x SD-, 1x microSD- en 1x CompactFlash (CF) slot; USB-gevoede card reader kan gelijktijdig lezen/schrijven naar de drie slots via één enkele USB-A of USB-C poort
- **MULTI-DEVICE CONNECTIVITEIT:** 30 cm ingebouwde kabel met een USB-C host connector en een geïntegreerde USB-A adapter voor aansluiting op diverse hostapparaten; Compact en lichtgewicht ontwerp voor mobiele gebruikers en zakenreizigers
- **ZONDER DRIVERS OF SOFTWARE:** Ondersteunt elk besturingssysteem, inclusief Windows, macOS, Linux, ChromeOS, Android en iPadOS; Ideaal voor het opslaan, bewerken en overbrengen van content in videografie, fotografie, podcasting en sociale mediatoeepassingen
- **WRITE/RE-WRITE BESCHERMING:** SD slot ondersteunt de schrijfbeveiligingsschakelaar en voorkomt dat data per ongeluk of ongeautoriseerd gewist, gewijzigd of overschreven wordt; Gebruik dezelfde kaart op meerdere hosts met gegarandeerde gegevensbescherming
- **BREDE COMPATIBILITEIT:** Werkt met High-Capacity en Extended-Capacity SD-kaarten (d.w.z. SDHC, microSDHC, SDXC en microSDXC); Compatibel met miniSD met behulp van adapters (niet meegeleverd); Ondersteunt Secure Digital v3.0 UHS-I

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Interface	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

	Bus type	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
	Chipsetcode	AU84610
Prestaties		
	Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps
	Type opslagmedium	microSD
		SDHC (Secure Digital High Capacity)
		SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
		microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity)
		microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity)
		Beveiligde digitale kaart
		Multimediakaart
		Compact Flash II
	MTBF	10,466,926 Uren
Connector(en)		
	Schijfaansluitingen	1 - SD Slot
		1 - microSD
		1 - CompactFlash (50-pins) slot
	Hostaansluitingen	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)
Software		
	Besturingssystemen	Geen software of drivers nodig
Voeding		
	Voedingsbron	Busvoeding
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

	Vochtigheid	10% ~ 85% RH (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen	Kleur	Grijs
	Lengte product	1.1 in [2.8 cm]
	Breedte product	15.3 in [38.9 cm]
	Hoogte product	0.6 in [1.5 cm]
	Gewicht product	1.6 oz [45.0 g]
Verpakkingsinformatie	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	6.9 in [17.4 cm]
	Breedte Verpakking	5.6 in [14.3 cm]
	Hoogte Verpakking	1.3 in [3.3 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	3.8 oz [108.0 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - Multi-Media Geheugenkaart Lezer
		1 - Quick-Start Handleiding
Garantiebepalingen	Warranty	2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.