

## USB Multimedia Geheugenkaartlezer Adapter

Productcode: FCREADMICRO



Deze kaartlezer in zakformaat is een ideale accessoire voor uw laptop of pc, kan via USB op een computer worden aangesloten en ondersteunt de meest gebruikte typen geheugenkaarten - een echte alles-in-een oplossing.

Deze veelzijdige geheugenkaartlezer ondersteunt Memory Stick, MS Pro, MS Duo, MS Pro Duo, MS MG, MS Micro (M2), Micro SD, Mini SD, RS MMC / MMC 4.0, Ultra II SD, Extreme SD, Extreme II SD, T-Flash (geen adapter nodig) en nog veel meer, evenals kaarten met hoge capaciteit zoals SDHC en SDXC. Deze kaartlezer is tevens achterwaarts compatibel met oudere kaarttypen zoals SD, zodat u uw geheugenkaart zonder problemen kunt gebruiken.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Mobiele gebruikers / reizigers die een compacte, lichtgewicht kaartlezer in zakformaat nodig hebben
- Zet foto's van een geheugenkaart uit een digitale camera over naar een pc of laptop
- Zet muziek vanaf een computer over naar een geheugenkaart voor gebruik in een draagbare muziekspeler

### Eigenschappen

- Ondersteuning voor MultiMedia Card (MMC, RS MMC), Secure Digital (SD, Micro SD, Mini SD, SDHC, SDXC) en Memory Stick (MS, MSPro, MS Duo, MSProDuo, M2, MS MG)

- Rechtstreeks gevoed via de USB-poort
- Uiterst compacte en lichtgewicht uitvoering
- High-speed USB 2.0-aansluiting met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
- Plug-and-play en hot-swappable

---

#### Prestaties

Garantiebeleid	2 Years
Maximale overdrachtsnelheid	480 Mbit/s
Type opslagmedium	RS-MMC (Reduced Size multimedialkaart) SD/MMC (Secure Digital/multimedialkaart) Mini-SD, Micro-SD (Mini/Micro Secure Digital) SDHC (Secure Digital High Capacity) microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) MS/MS Pro (geheugenstick/geheugenstick Pro) M2 (geheugenstick micro) MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo MS MG (geheugenstick met MagicGate) SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)

---

#### Connector(en)

Externe poorten	Geheugenstick / geheugenstick per sleuf Geheugenstick duo / geheugenstick per duosleuf Geheugenstick micro (M2) sleuf MiniSD / MicroSD / MMC Slot SD-/MMC-sleuf USB Type-A (4-polig) USB 2.0
-----------------	---



---

Software

Besturingssystemen	Windows 98SE/ ME/ 2000/ XP(32/64bit)/ Server 2003(32/64bit)/ Vista(32/64bit)/ 7(32/64bit)/ Server 2008 R2, Linux, and Mac OS 9 and above
--------------------	--

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	3.7 in [93 mm]
Breedte product	0.8 in [20 mm]
Hoogte product	0.4 in [10 mm]
Gewicht product	0.6 oz [17 g]

---

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	4.5 in [11.4 cm]
Package Width	0.7 in [18 mm]
Package Height	6.0 in [15.3 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.4 oz [40 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	USB-kaartlezer Handleiding
-------------	-------------------------------

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

