

## On-the-Go USB-kaartlezer voor mobiele apparaten - ondersteunt SD- & Micro SD-kaarten

Productcode: FCREADU2OTGB



Met deze OTG-kaartlezer kunt u snel SD™- en MicroSD™-kaarten op uw OTG-tablet of -smartphone aansluiten. De kaartlezer is compatibel met elk voor OTG geschikt mobiel apparaat zoals de Samsung Galaxy™, Sony Xperia™, HTC® mobiele apparaten en andere Micro USB-tablets en -smartphones.

De OTG-kaartlezer heeft een slank design en kan direct in de Micro USB-poort van uw smartphone of tablet worden gestoken. De lezer heeft geen dongle of kabel, waardoor de aangesloten kaartlezer de werking van uw mobiele apparaat op geen enkele manier belemmert of hindert. En door het lichte en compacte design zult u nauwelijks merken dat de kaartlezer is aangesloten. De toevoeging van een kaartlezer aan een tablet is een uitstekende manier voor fotografen onderweg om foto's die ze met hun digitale camera hebben genomen op een groter scherm met een hogere resolutie te bekijken.

Met de kaartlezer kunt u uw Micro SD- en standaard SD-geheugenkaart op uw mobiele OTG-apparaat aansluiten, waardoor u direct beschikt over vele uitbreidingsmogelijkheden voor uw mobiele wereld. Met de OTG-kaartlezer hoeft u niet meer te vertrouwen op uw kwalitatief mindere camera van uw mobiele telefoon om video's en foto's op sociale media te delen -- maak video's of foto's met uw kwalitatief hogere digitale camera, steek de geheugenkaart vervolgens in uw smartphone en upload uw foto's of video's direct op Facebook, Twitter of Instagram.

De kaartlezer heeft ook een volledig functionele USB 2.0-poort waardoor u USB-apparaten zoals USB-flashdrives of toetsenborden op uw mobiele OTG-apparaat kunt aansluiten. Sluit gewoon een USB-voeding op de voedingspoort van de kaartlezer aan en sluit uw apparaat aan op de USB-poort.

De FCREADU2OTGB wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit



## Toepassingen

- Sluit de SD-kaart van uw camera direct aan op uw tablet of smartphone om foto's te bekijken
- Deel de content van elke SD-kaart online met behulp van uw tablet of smartphone
- Sluit een USB-apparaat zoals een toetsenbord of flashdrive aan op uw smartphone of tablet

## Eigenschappen

- Krijg snel en gemakkelijk toegang tot gegevens op SD- of Micro-SD-kaarten met uw tablet of smartphone
- Zorg voor maximale mobiliteit met een compacte en lichte kaartlezer die direct op uw tablet of smartphone kan worden aangesloten
- Breid de mogelijkheden van uw tablet of smartphone uit door toevoeging van een volledig functionele USB 2.0-poort
- Plug & play-installatie
- Ondersteuning voor apparaten met USB OTG (On-the-Go)

---

### Hardware

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Garantiebeleid | 2 Years                |
| Interface      | USB 2.0                |
| Bus type       | USB 2.0                |
| Chipsetcode    | Genesys Logic - GL823U |

---

### Prestaties

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Maximale overdrachtsnelheid | 480 Mbit/s           |
| Type en snelheid            | USB 2.0 - 480 Mbit/s |

|                       |                       |                                                                                          |
|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | UASP ondersteuning    | Nee                                                                                      |
|                       | Max. schijfcapaciteit | Getest met MSD-kaarten tot 64 GB                                                         |
|                       | Type opslagmedium     | Mini-SD, Micro-SD (Mini/Micro Secure Digital)<br>SD/MMC (Secure Digital/multimediakaart) |
| <hr/>                 |                       |                                                                                          |
| Connector(en)         | Type connector(en)    | 1 - USB Micro-B (5-polig)                                                                |
|                       | Externe poorten       | 1 - SD-/MMC-sleuf<br>1 - MicroSD                                                         |
|                       |                       |                                                                                          |
| <hr/>                 |                       |                                                                                          |
| Software              | Besturingssystemen    | OS independent; No software or drivers required                                          |
|                       |                       |                                                                                          |
| <hr/>                 |                       |                                                                                          |
| Indicatoren           | LED-indicatoren       | 1 - OTG actief - groen<br>1 - SD- of Micro SD-sleuf actief                               |
|                       |                       |                                                                                          |
|                       |                       |                                                                                          |
| <hr/>                 |                       |                                                                                          |
| Voeding               | Voedingsbron          | Gevoed via USB                                                                           |
|                       |                       |                                                                                          |
| <hr/>                 |                       |                                                                                          |
| Gebruiksomgeving      | Bedrijfstemperatuur   | 0°C to 50°C (32°F to 122°F)                                                              |
|                       | Opslagtemperatuur     | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)                                                            |
|                       | Vochtigheid           | 5% - 80% rel. luchtvochtigheid                                                           |
|                       |                       |                                                                                          |
| <hr/>                 |                       |                                                                                          |
| Fysieke eigenschappen | Kleur                 | Zwart                                                                                    |
|                       | Type behuizing        | Kunststof                                                                                |
|                       | Lengte product        | 2.3 in [58.0 mm]                                                                         |
|                       | Breedte product       | 1.2 in [3.0 cm]                                                                          |
|                       | Hoogte product        | 0.3 in [0.8 cm]                                                                          |
|                       |                       |                                                                                          |

|                          |                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|                          | Gewicht product          | 0.5 oz [13.0 g]                      |
| <hr/>                    |                          |                                      |
| Verpakkingsinformatie    |                          |                                      |
|                          | Verpakkingsaantal        | 1                                    |
|                          | Lengte Verpakking        | 6.7 in [17.0 cm]                     |
|                          | Package Width            | 5.6 in [14.2 cm]                     |
|                          | Package Height           | 1.2 in [30.0 mm]                     |
|                          | Verzendgewicht (verpakt) | 0.2 lb [0.1 kg]                      |
| <hr/>                    |                          |                                      |
| Wat wordt er meegeleverd |                          |                                      |
|                          | Meegeleverd              | 1 - Micro USB OTG-geheugenkaartlezer |
|                          |                          | 1 - Verkorte handleiding             |
| <hr/>                    |                          |                                      |

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.