

## On-the-Go USB-kortläsare för mobila enheter - stöder SD- & Micro SD-kort

Produkt ID: FCREADU2OTGB



Denna OTG-kortläsare låter dig snabbt montera SD™- och MicroSD™-kort till din OTG-kapabla surfplatta eller smarttelefon. Kortläsaren är kompatibel med alla OTG-kapabla mobila enheter som till exempel mobila Samsung Galaxy™-, Sony Xperia™-, HTC®-enheter och andra Micro USB-utrustade surfplattor och smarttelefoner.

OTG-kortläsaren har en slimmad design som monteras direkt till Micro USB-porten på smarttelefonen eller surfplattan. Denna design har ingen dongel eller kabel för att garantera att kortläsaren inte släpas eller är i vägen när du använder din mobila enhet. Med denna lätta och kompakta design kommer du knappt märka att kortläsaren sitter där. Att sätta kortläsaren på en surfplatta är ett bra sätt för fotografer på resande fot att granska foton som tagits med digitalkameran, med hjälp av en större skärm med högre upplösning.

Kortläsaren låter dig ansluta ditt Micro SD- och standard SD-minneskort till din OTG-kapabla mobila enhet och öppnar upp en hel ny nivå av möjligheter för din mobila värld. Med OTG-kortläsaren behöver du inte förlita dig på din sämre mobilkamera för att dela videor och bilder i de sociala medierna - spela in video eller ta bilder med din avancerade digitala kamera, sätt i minneskortet i smarttelefonen och ladda omedelbart upp foton och video till Facebook, Twitter eller Instagram.

Kortläsaren har dessutom en helt fungerande USB 2.0-port som låter dig ansluta USB-enheter som till exempel USB-minnen eller tangentbord till din mobila OTG-kapabla enhet. Anslut helt enkelt en USB-strömkälla till strömporten på kortläsaren och anslut din enhet till USB-porten.

FCREADU2OTGB täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

### Certifikat, rapporter och kompatibilitet

## Användning

- Anslut SD-kortet från kameran direkt till surfplattan eller smarttelefonen för att granska foton
- Dela innehåll från ett SD-kort online med hjälp av surfplattan eller smarttelefonen
- Anslut en USB-enhet som till exempel ett tangentbord eller ett USB-minne till smarttelefonen eller surfplattan

## Funktioner

- Få snabbt och enkelt åtkomst till data som lagras på SD- eller Micro SD-kort med hjälp av surfplattan eller smarttelefonen
- Maximera bärbarheten med en kompakt och lätt kortläsare som ansluter direkt till surfplattan eller smarttelefonen
- Ge surfplattan eller smarttelefonen fler förmågor genom att lägga till en helt fungerande USB 2.0-port
- Plug-and-play-installation
- Stöd för USB OTG-kompatibla enheter (på-språng)

---

### Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Gränssnitt	USB 2.0
Busstyp	USB 2.0
Chipset-ID	Genesys Logic - GL823U

---

### Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	480 Mbps
Typ och hastighet	USB 2.0 - 480 Mbit/s
UASP-stöd	Nej
Maximal enhetskapacitet	Testad med MSD-kort på upp till 64 GB
Minnesmediatyp	Mini-SD, Micro-SD (Mini/Micro Secure Digital)



SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	USB Micro-B (5-stifts)
Externa portar	SD-/MMC-plats MicroSD

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Indikatorer

LED-indikatorer	OTG Aktiv - grön SD- eller Micro SD-port aktivitet
-----------------	---

Ström

Power Source	Strömförsörjd via USB
--------------	-----------------------

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet	5% ~ 80% RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Av plast
Produktlängd	2.3 in [58.0 mm]
Produktbredd	1.2 in [29.5 mm]
Produkt höjd	0.3 in [8.5 mm]
Produktvikt	0.5 oz [13.0 g]

Förpackning

Package Length	6.7 in [17.0 cm]
Package Width	5.6 in [14.2 cm]



Package Height 1.2 in [30.0 mm]

Fraktvikt (förpackning) 3.2 oz [90.0 g]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet Micro USB OTG-minneskortsläsare

Snabbstartsguide

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

