

## USB 3.0 Kartenleser mit USB-C - SD, MicroSD, CompactFlash

Product ID: FCREADU3C



Dieses Multicard-Lese-/Schreibgerät ist ideal geeignet für Kreativ-Profis. Sie sparen damit Zeit und es hilft Ihnen dabei, effizienter zu sein, wenn Sie mit einer Vielzahl an Flash-Medien arbeiten, da Sie Dateien schnell übertragen und sichern können. Es unterstützt SD™- (Secure Digital), microSD™- und CompactFlash®-Karten und kann an den USB-C™-Port bei Ihrem Tablet, Smartphone, Laptop oder Desktop-Computer angeschlossen werden.

Mit dem Multicard-Lesegerät können Sie ganz einfach Fotos, Videos und andere Dateien übertragen, die Sie auf Ihren Speicherkarten gespeichert haben, dank schnellem Zugriff über USB 3.0 (wird auch als USB 3.1 Gen 1 bezeichnet) mit Dateiübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s. Das Lesegerät erhöht die Workflow-Effizienz für Kreativ-Profis wie Fotografen und Video-Produzenten. Es unterstützt Sie dabei, Ihre Produktivität zu erhöhen, indem Sie beim Übertragen von RAW-Bildern, beim Bearbeiten von Videos und Fotos sowie beim Sichern von Dateien Zeit sparen.

Das Kartenlesegerät ist auch mit USB 2.0 abwärtskompatibel, wodurch Kompatibilität mit älteren Systemen sichergestellt wird.

Mit diesem Multicard-Flash-Lesegerät können Sie flexibel und bequem auf mehrere Speicherkartentypen zugreifen. Sie haben bei Ihren Digital- oder Videokameras Lese- und Schreibzugriff auf praktisch jedes Flash-Medien-Kartenformat, mit Unterstützung für SD-, SDHC™- (Secure Digital High Capacity), SDXC™- (Secure Digital Extended Capacity), microSD- und CompactFlash-Karten. Sie können auf Smartphones, Tablets, Laptops oder anderen USB Typ-C-fähigen Geräten ganz einfach Dateien überprüfen oder Daten sichern und archivieren. Die drei Speicherkarten-Steckplätze für SD-, microSD- und CompactFlash-Karten sind für zusätzliche Flexibilität Hot-Swap-fähig.

Mit dem Kartenlesegerät haben Sie eine mobile Lösung, um überall auf eine Vielzahl an Speicherkarten zuzugreifen. Dank des kleinen Formfaktors passt es ganz einfach in Ihre Tasche, Ihren Rucksack, Ihren Aktenkoffer oder in Ihre Laptoptasche. Das integrierte USB Typ-C-Kabel kann schnell an einen Computer angeschlossen werden und ist ebenso schnell wieder verstaut, sodass Sie kein zusätzliches Kabel benötigen. Das Kartenlesegerät wird direkt vom USB-Port mit Strom versorgt und unterstützt eine Plug-and-Play-Installation, für die keine Treiber- oder Software-Installation nötig ist.

Das FCREADU3C wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

## Certifications, Reports and Compatibility



## Applications

- Übertragen Sie Fotos, Videos oder andere Dateien von Ihren SD-, microSD und CompactFlash-Karten auf Ihr Tablet, Ihren Laptop oder andere Geräte mit USB-C
- Erlangen Sie eine höhere Effizienz bei der Arbeit mit einer Vielzahl an Speicherkarten - ideal geeignet für Kreativ-Profis, darunter Fotografen, Video-Produzenten und Grafik-Designer

## Features

- Übertragung von Fotos, Videos, Musik und anderen Dateien zwischen Ihrer Speicherkarte und Ihrem Tablet, Laptop, Smartphone oder Desktop-Computer mit USB-C
- Das Multicard-Lese- und Schreibgerät unterstützt Secure Digital-, microSD- und CompactFlash-Karten
- Unterstützt USB 3.0 mit Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s (über USB)
- Kompatibel mit dem Thunderbolt 3 USB-C-Port
- Kompaktes, mobiles Design mit elegantem Gehäuse aus gebürstetem Aluminium
- Abwärts kompatibel mit USB 2.0-Geräten
- Keine Treiber- oder Softwareinstallation nötig

Hardware	Warranty	2 Years
	Schnittstelle	USB 3.0
	Bustyp	USB 3.0
	Chipset-ID	Realtek - RTS5309
Leistung	Max. Datenübertragungsrate	5 Gbit/s
	Typ und Rate	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	Speichermedientyp	SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)
	Speichermedientyp	SDHC (Secure Digital High Capacity)
	Speichermedientyp	CF (Compact Flash I Card)
	Speichermedientyp	SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
	Speichermedientyp	microSD (Micro Secure Digital)
	Speichermedientyp	microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity)
	Speichermedientyp	microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity)

Steckverbinder	Laufwerksteckverbinder	microSD
	Laufwerksteckverbinder	SD / MMC
	Laufwerksteckverbinder	CompactFlash (50 pin) Slot
	Hostanschlüsse	USB Type-C (24 pin) USB 3.0 (5Gbps)
Software	Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
Spezielle Hinweise/Anforderungen	System- und Kabelanforderungen	Verfügbare USB-Ports
Umwelt	Betriebstemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Lagertemperatur	-20°C to 75°C (-4°F to 167°F)
	Feuchtigkeit	5% bis 90% Relative Luftfeuchtigkeit
Physische Eigenschaften	Farbe	Silver & Black
	Gehäusetypp	Aluminum and Plastic
	Kabellänge	7.9 in [2 cm]
	Produktlänge	2.7 in [68.000 mm]
	Produktbreite	2.5 in [64.000 mm]
	Produktgröße	0.6 in [14.000 mm]
	Produktgewicht	2.4 oz [67.000 g]
Verpackungsinformationen	Package Length	4.1 in [1.0 cm]
	Package Width	5.1 in [1.3 cm]
	Package Height	1.2 in [31.000 mm]
	Versandgewicht (Verpackung)	3.7 oz [104.000 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	Multicard-Lese- und Schreibgerät
	Im Paket enthalten	Kurzanleitung

\*Product appearance and specifications are subject to change without notice.