

OTG USB Speicherkartenleser für Mobilgeräte - Unterstützt SD und Micro SD Karten

Produkt-ID: FCREADUOTGDB



Nun können Sie mithilfe Ihres Micro USB-On-The-Go (OTG)-fähigen Tablets oder Smartphones schnell auf Fotos, Videos und Daten auf einer MicroSD™-Karte, einer SD™-Karte oder einem USB-Speicher zugreifen. Dieser kompakte Speicherkartenleser in Dongle-Form ist kompatibel mit jedem OTG-fähigen Mobilgerät wie Samsung Galaxy™, Sony Xperia™, HTC®-Mobilgeräten und anderen Micro USB-fähigen Tablets und Smartphones.

Dank dieses vielseitigen Speicherkartenlesers können Sie schnell auf Daten auf SD- oder MicroSD-Karten oder USB-Speichern zugreifen und so die Möglichkeiten Ihres Smartphones oder Tablets erweitern. Der Kartenleser bietet flexible Nutzungsmöglichkeiten, da Sie ihn einfach an das Tablet oder Smartphone anschließen können, unabhängig davon, wo sich der Micro USB-Anschluss am Gerät befindet.

Der OTG-Kartenleser erleichtert das Teilen von hochwertigen Bildern und Videos. Sie können Videos oder Fotos mit einer High-End-Digitalkamera aufnehmen, die Speicherkarte im Smartphone anschließen und sofort Bilder anzeigen und auf Facebook, Twitter oder Instagram hochladen. Dieser leichte, kompakte Speicherkartenleser ist das ideale Zubehör für Smartphone, Tablet oder Laptop. Er passt problemlos in die Laptop- oder Kameratasche und lässt sich so leicht transportieren.

Der Speicherkartenleser ist mit einem voll funktionsfähigen USB 2.0-Anschluss ausgestattet, dank dem Sie USB-Geräte wie USB-Flashlaufwerke, Mäuse oder Tastaturen an ein OTG-fähiges Mobilgerät anschließen können. Der Adapter-Dongle ist auch mit einem USB-Gleichstromanschluss ausgestattet, sodass mit dem Adapter und dem angeschlossenen Smartphone oder Tablet auf Dateien auf einem USB-Speicher, z. B. USB 2,5-Zoll-HDD-Gehäuse, zugegriffen und so Datenspeicher hinzugefügt werden kann.

Der FCREADUOTGDB ist einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung ausgestattet.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Zeigen Sie Fotos auf Tablet oder Smartphone durch Anschließen einer SD-Karte aus der Kamera
- Teilen Sie Inhalte von jeder SD-Karte online mithilfe eines Tablets oder Smartphones
- Schließen Sie ein USB-Gerät wie Tastatur oder Flash-Laufwerk an Ihr Smartphone oder Tablet an
- Fügen Sie durch Anschließen des Adapters und Smartphones oder Tablets an einen USB-Speicher, z. B. USB-2,5-Zoll-HDD-Gehäuse, Datenspeicher hinzu
- Greifen Sie auf gespeicherte Mediendateien, z. B. Videos oder Filme, in einem externen Gehäuse zu

Merkmale

- Greifen Sie mithilfe Ihres Micro USB-OTG (On-the-Go)-fähigen Tablets oder Smartphones auf Daten zu, die auf SD- oder Micro SD-Karten oder auf einem USB-Speicher gespeichert sind
- Kompakter und mobiler Kartenleser, der direkt an Tablet oder Smartphone angeschlossen wird
- Unterstützt SD (SD, SDHC, SDXC, MMC) und MicroSD (MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC)
- Plug and Play-Installation
- Lesegerät in Dongle-Form mit integriertem Micro USB-OTG-Kabel für flexible Nutzung
- USB 2.0-Anschluss für Flash-Laufwerke und externe Laufwerksgehäuse geeignet

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Schnittstelle	USB 2.0
Bustyp	USB 2.0
Chipset-ID	Genesys Logic - GL823U

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	480 Mbit/s
Typ und Rate	USB 2.0 - 480 Mbit/s



UASP-Unterstützung	Nein
Max. Laufwerkkapazität	Getestet mit MSD-Karten bis zu 64 GB
Speichermedientyp	Secure Digital Card SDHC (Secure Digital High Capacity) SDXC (Secure Digital eXtended Capacity) microSD microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity)

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	USB Micro-B (5-polig) USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Externe Ports	SD/MMC-Steckplatz MicroSD

Software

Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
------------------------------	---

Anzeiger

LED-Anzeiger	Strom Link/Aktivität
--------------	-------------------------

Strom

Mit Stromadapter	USB-betrieben
------------------	---------------

Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Feuchtigkeit	5% bis 80% Relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften



Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Kunststoff
Produktlänge	7.7 in [19.5 cm]
Produktbreite	2.2 in [56 mm]
Produkthöhe	0.5 in [13 mm]
Produktgewicht	0.7 oz [19 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	5.7 in [14.5 cm]
Package Width	6.9 in [17.5 cm]
Package Height	1.3 in [32 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.4 oz [96 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	Speicherkartenleser-Dongle - Micro USB-OTG
	Kurzanleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

