

On-the-go USB geheugenkaartlezer voor mobiele apparaten - OTG card reader

Productcode: FCREADUOTGDB



Nu hebt u snel toegang tot foto's, video en data vanaf een MicroSD™-kaart, SD™-kaart of via USB aangesloten opslagapparaat met uw voor Micro USB On-The-Go (OTG) geschikte tablet of smartphone. Deze compacte geheugenkaartlezer met dongsle kabel is compatibel met elk voor OTG geschikt mobiel apparaat zoals de Samsung Galaxy™, Sony Xperia™, HTC® mobiele apparaten en andere voor Micro USB geschikte tablets en smartphones.

Met deze veelzijdige geheugenkaartlezer hebt u snel toegang tot data op SD- of MicroSD-kaarten of via USB aangesloten opslagapparaten, waardoor u de capaciteiten van uw smartphone of tablet uitbreidt. De kaartlezer kan flexibel worden gebruikt en gemakkelijk worden aangesloten op uw tablet of smartphone, ongeacht waar de Micro USB-connector zich op het apparaat bevindt.

Met de OTG-kaartlezer kunt hoogwaardige beelden en video gemakkelijker delen. U kunt video opnemen of foto's maken met uw high-end digitale camera, de geheugenkaart in uw smartphone aansluiten en direct uw beelden naar Facebook, Twitter of Instagram uploaden en bekijken. Deze lichtgewicht geheugenkaartlezer van zakformaat is de ideale accessoire voor uw smartphone, tablet of laptop. U kunt het gewoon in een vakje in uw laptop- of cameratas opbergen voor eenvoudig, mobiel gebruik.

De geheugenkaartlezer heeft ook een volledig functionele USB 2.0 poort waardoor u USB-apparaten zoals een USB flashdrive, muis of toetsenbord op uw mobiele, voor OTG geschikte apparaat kunt aansluiten. De adapterdongsle heeft ook een USB-wisselstroomconnector, waardoor de adapter en aangesloten smartphone of tablet toegang hebben tot data op een via USB aangesloten opslagapparaat, zoals een USB 2,5 inch HDD-behuizing, om dataopslag toe te voegen.

De FCREADUOTGDB wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Bekijk foto's op uw tablet of smartphone door de SD-kaart van uw camera aan te sluiten
- Deel de content van elke SD-kaart online met behulp van uw tablet of smartphone
- Sluit een USB-apparaat zoals een toetsenbord of flashdrive aan op uw smartphone of tablet
- Voeg dataopslag toe door de adapter en smartphone of tablet aan te sluiten op een via USB aangesloten opslagapparaat, zoals een USB 2,5 inch HDD-behuizing
- Krijg toegang tot media zoals video's of films, opgeslagen op een externe behuizing

Eigenschappen

- Krijg toegang tot gegevens op SD- of Micro-SD-kaarten of een USB-opslagapparaat, met uw voor Micro USB OTG (On-The-Go) geschikte tablet of smartphone
- Compacte en mobiele kaartlezer sluit direct aan op uw tablet of smartphone
- Ondersteunt SD (SD, SDHC, SDXC, MMC) en MicroSD (MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC)
- Plug & play installatie
- Dongle kaartlezer, met een geïntegreerde Micro-USB OTG-kabel voor flexibel gebruik
- USB 2.0 poort werkt met flash drives en externe-schijfbehuizingen

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Interface	USB 2.0
Bus type	USB 2.0
Chipsetcode	Genesys Logic - GL823U

Prestaties		
	Maximale overdrachtsnelheid	480 Mbit/s
	Type en snelheid	USB 2.0 - 480 Mbit/s
	UASP ondersteuning	Nee
	Max. schijfcapaciteit	Getest met MSD-kaarten tot 64 GB
	Type opslagmedium	Beveiligde digitale kaart
		SDHC (Secure Digital High Capacity)
		SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
		microSD
		microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity)
		microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity)
Connector(en)		
	Type connector(en)	1 - USB Micro-B (5-polig)
		1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
	Externe poorten	1 - SD-/MMC-sleuf
		1 - microSD
Software		
	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Indicatoren		
	LED-indicatoren	1 - Power
		1 - Koppeling/Activiteit
Voeding		
	Voedingsbron	Gevoed via USB
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)

	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	5% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Kunststof
	Lengte product	7.7 in [19.5 cm]
	Breedte product	2.2 in [5.6 cm]
	Hoogte product	0.5 in [1.3 cm]
	Gewicht product	0.7 oz [19 g]
Verpakkingsinformatie	Lengte Verpakking	5.7 in [14.5 cm]
	Package Width	6.9 in [17.5 cm]
	Package Height	1.3 in [32 mm]
	Verzendgewicht (verpakt)	3.4 oz [96 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - Dongle voor geheugenkaartlezer - Micro USB OTG
		1 - Verkorte handleiding
Garantiebepalingen	Warranty	2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.