

OTG USB-dongel med minneskortläsare för mobila enheter - stöder SD- & Micro SD-kort

Produkt ID: FCREADUOTGDB



Nu kan du snabbt nå foton, video och data från ett MicroSD™-kort, SD™-kort eller USB-ansluten lagringsenhet med hjälp av din Micro USB On-the-Go-kapabla (OTG) surfplatta eller smarttelefon. Denna kompakta dongel med minneskortläsare är kompatibel med alla OTG-kapabla mobila enheter som till exempel mobila Samsung Galaxy™-, Sony Xperia™-, HTC®-enheter och andra Micro USB-utrustade surfplattor och smarttelefoner.

Denna mångsidiga minneskortläsare ger dig snabb åtkomst till data på SD- eller MicroSD-kort eller USB-anslutna lagringsenheter och ger din smarttelefon eller surfplatta fler förmågor. Kortläsaren är flexibel att använda så att enkelt kan ansluta till din surfplatta eller smarttelefon oavsett var Micro USB-kontakten sitter på enheten.

OTG-kortläsaren gör det enklare att dela bilder och video av hög kvalitet. Du kan spela in video eller ta foton med din avancerade digitalkamera, ansluta minneskortet till din smarttelefon och omedelbart visa och ladda upp dina bilder till Facebook, Twitter eller Instagram. Denna lätta minneskortläsare i fickstorlek är det idealiska tillbehöret för din smarttelefon, surfplatta eller bärbara dator. Den får enkelt plats i ett fack i dator- eller kameraväskan för enkel och bärbar användning.

Minneskortläsaren har en fullt fungerande USB 2.0-port som låter dig ansluta USB-enheter som till exempel ett USB-minne, en USB-mus eller ett USB-tangentbord till din mobila OTG-kapabla enhet. Dongeladaptorn har dessutom en USB-strömanslutning som låter adaptorn och den anslutna smarttelefonen eller surfplattan nå data på en USB-ansluten lagringsenhet, som till exempel ett 2,5" USB HDD-kabinett, för att lägga till datalagring.

FCREADUOTGDB täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Granska foton på surfplattan eller smarttelefonen genom att ansluta SD-kortet från kameran
- Dela innehåll från ett SD-kort online med hjälp av surfplattan eller smarttelefonen
- Anslut en USB-enhet som till exempel ett tangentbord eller ett USB-minne till smarttelefonen eller surfplattan
- Lägg till datalagring genom att ansluta adaptern och smarttelefonen eller surfplattan till en USB-ansluten lagringsenhet som till exempel ett 2,5" USB HDD-kabinett
- Nå lagrad media på ett externt kabinett som till exempel videor eller filmer

Funktioner

- Få åtkomst till data som lagras på SD- eller MicroSD-kort eller en USB-lagringsenhet med hjälp av din Micro USB OTG-kapabla (On-the-Go) surfplatta eller smarttelefon
- Kompakt och bärbar kortläsare som ansluter direkt till surfplattan eller smarttelefonen
- Stöder SD (SD, SDHC, SDXC, MMC) och MicroSD (MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC)
- Plug-and-play-installation
- Dongelläsare med en inbyggd Micro USB OTG-kabel för flexibel användning
- USB 2.0-port fungerar med USB-minnen och externa hårddiskskabinett

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Gränssnitt	USB 2.0
Busstyp	USB 2.0
Chipset-ID	Genesys Logic - GL823U

Prestanda		
	Maximal dataöverföringshastighet	480 Mbps
	Typ och hastighet	USB 2.0 - 480 Mbit/s
	UASP-stöd	Nej
	Maximal enhetskapacitet	Testad med MSD-kort på upp till 64 GB
	Minnesmediatyp	Secure Digital-kort SDHC (Secure Digital High Capacity) SDXC (Secure Digital eXtended Capacity) microSD microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity)
Kontakt(er)		
	Kontakttyp(er)	1 - USB Micro-B (5-stifts) 1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
	Externa portar	1 - SD-/MMC-plats 1 - microSD
Mjukvara		
	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
Indikatorer		
	LED-indikatorer	1 - Ström 1 - Länk/aktivitet
Ström		
	Strömkälla	Strömförsörjd via USB
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Luftfuktighet 5% ~ 80% RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Av plast
Produktlängd	7.7 in [19.5 cm]
Produktbredd	2.2 in [5.6 cm]
Produkthöjd	0.5 in [1.3 cm]
Produktvikt	0.7 oz [19 g]

Förpackning

Paketets längd	5.7 in [14.5 cm]
Package Width	6.9 in [17.5 cm]
Paketets höjd	1.3 in [32 mm]
Fraktvikt (förpackning)	3.4 oz [96 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - dongel med minneskortläsare - Micro USB OTG
	1 - Snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.