

Fiberoptisk kabel - multiläge duplex 62,5/125 - LSZH - LC/LC - 2 m

Produkt ID: FIBLCLC2



FIBLCLC2 2-meters 62,5/125 multiläges Duplex-fiberpatchkabeln har LC-hankontakter i båda ändarna som ger den nödvändiga anslutningen mellan nätverksarbetande fiberenheter för hög hastighet och för nätverk med långa avstånd.

Denna LC-LC-patchkabel har ett flamskyddat LSZH-hölje (Low-Smoke, Zero-Halogen) för att garantera minimal rök, giftighet och korrosion vid exponering för hög värme vid brand. Idealisk för industrier, kontor och skolor samt bostäder där man måste ha byggnormer i åtanke.

För att säkerställa optimal prestanda, testas vår multiläges duplex-fiberkabel individuellt vilket certifierar att den är inom accepterade gränser för optisk inkopplingsförlust för garanterad kompatibilitet och 100 % tillförlitlighet.

Vår multiläges LC-LC-fiberpatchkabel är pålitlig, hållbar och presterar på toppnivå samt täcks av vår livstidsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Perfekt lösning för dataapplikationer som kräver hög hastighet för dataöverföring
- Bredbandssystem
- Telekommunikation/datakommunikation
- Används för långdistansnätverk med nödvändig data

Funktioner

- Försämrad dämpning motsvarar eller överstiger industristandard
- LSZH-kabelhölje (Low-Smoke, Zero-Halogen)
- Immun mot elektriska störningar

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Brandteknisk klass	LSZH-klassad (Low Smoke Zero Halogen)
Fiberstorlek	62.5/125

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	10Gbps
Kabelklassificering	1Gbps / 10Gbps
Fiberklassificering	OM1
Fibertyp	Multiläge

Kontakt(er)

Connector A	Fiberoptisk LC duplex
Connector B	Fiberoptisk LC duplex

Miljö

Drifttemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet	0~90% RH

Utseende

Färg	Orange
Kabellängd	6.6 ft [2 m]



Produktlängd	6.6 ft [2.0 m]
Produktbredd	0.0 in [0.0 mm]
Produkt höjd	0.0 in [0.0 mm]
Produktvikt	0.6 oz [18.0 g]

Förpackning

Package Length	7.9 in [20.0 cm]
Package Width	0.4 in [9.0 mm]
Package Height	8.3 in [21.2 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.1 oz [30.0 g]

Vad det är i
lådan

Ingår i paketet	2 m 62,5/125 multiläges Duplex fiberpatchkabel LC - LC
-----------------	--

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

