


Fiberoptisk kabel - multiläge duplex 62,5/125 - LSZH - LC/SC - 3 m

Produkt ID: FIBLCSC3



FIBLCSC3 3-meter 62,5/125 multiläges Duplex-fiberpatchkabeln har en LC-hankontakt och en SC-hankontakt i båda ändarna som ger den nödvändiga anslutningen mellan nätverksarbetande fiberenheter för hög hastighet och nätverk med långa avstånd.

Denna LC-SC-patchkabel har ett flamskyddat LSZH-hölje (Low-Smoke, Zero-Halogen) för att garantera minimal rök, giftighet och korrosion vid exponering för hög värme vid brand. Idealisk för industrier, kontor och skolor samt bostäder där man måste ha byggnormer i åtanke.

För att säkerställa optimal prestanda, testas vår multiläges duplex-fiberkabel individuellt vilket certifierar att den är inom accepterade gränser för optisk inkopplingsförlust för garanterad kompatibilitet och 100 % tillförlitlighet.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Perfekt lösning för dataapplikationer som kräver hög hastighet för dataöverföring
- Bredbandssystem
- Telekommunikation/datakommunikation

- Används för långdistansnätverk med nödvändig data

Funktioner

- Försämrad dämpning motsvarar eller överstiger industristandard
- LSZH-kabelhölje (Low-Smoke, Zero-Halogen)
- Immun mot elektriska störningar

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Fiberstorlek	62.5/125
Brandteknisk klass	LSZH-klassad (Low Smoke Zero Halogen)
Fiberklassificering	OM1

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	10Gbps
Kabelklassificering	1Gbps / 10Gbps
Fibertyp	Multiläge

Kontakt(er)

Connector A	1 - Fiberoptisk LC duplex
Connector B	1 - Fiberoptisk SC duplex

Miljö

Drifttemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet	0~90% RH

Utseende

Färg	Orange
Kabellängd	9.8 ft [3 m]

Produktlängd	9.8 ft [3.0 m]
Produktbredd	0.5 in [1.3 cm]
Produkthöjd	0.2 in [0.6 cm]
Produktvikt	1.9 oz [54.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	5.7 in [14.6 cm]
Paketets bredd	7.8 in [19.8 cm]
Paketets höjd	1.1 in [2.9 cm]
Fraktvikt (förpackning)	2.1 oz [60.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - 3 m 62,5/125 multiläges Duplex-fiberpatchkabel LC - SC
-----------------	--

Warranty Information

Warranty	Livslängd
----------	-----------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.