


2m Multimode 62,5/125 Duplex Glasvezel Netwerkkabel - LSZH - LC/ST

Productcode: FIBLCST2



De 2m lange FIBLCST2 Multimode 62,5/125 Duplex Glasvezel Netwerkkabel eindigt met één (mannelijke) LC-connector en één (mannelijke) ST-connector voor de verbinding tussen glasvezel-netwerkkapapparaat op snelle netwerken over lange afstand.

Deze LC-ST-patchkabel is omgeven door een LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen) brandvertragende mantel om rook, toxiciteit en corrosie tot een minimum te beperken bij blootstelling aan sterke warmtebronnen, in het geval van brand. Daardoor is het bij uitstek geschikt voor industriële toepassingen, centrale kantoren en scholen alsmede in woningen waarbij moet worden voldaan aan bouwverordeningen.

Voor optimale prestaties is elke duplex multimode glasvezelkabel afzonderlijk getest en gecertificeerd om te voldoen aan de geldende waarden voor optische doorgangsdemping voor een gegarandeerde compatibiliteit en 100% betrouwbaarheid.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Ideale oplossing voor data-applicaties met hoge overdrachtsnelheden
- Breedbandsystemen

- Telecommunicatie / datacommunicatie
- Voor gebruik in netwerken over lange afstand met bedrijfskritische gegevensoverdracht

Eigenschappen

- Optische demping voldoet aan of overtreft de industrienormen
- LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen) kabelmantel
- Immuun voor elektrische interferentie

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Glasvezelformaat	62.5/125
Brandbestendigheid	LSZH-rating (weinig rook, geen halogeen)
Glasvezelclassificatie	OM1

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbit/s
Kabelspecificatie	1Gbps / 10Gbps
Glasvezeltype	Multi-Mode

Connector(en)

Connector A	1 - Glasvezel LC duplex
Connector B	1 - Glasvezel ST duplex

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	0% - 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Oranje
-------	--------

Kabellengte	6.6 ft [2 m]
Lengte product	6.6 ft [2 m]
Gewicht product	1.4 oz [40 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	5.9 in [15.0 cm]
Package Width	7.8 in [19.9 cm]
Package Height	0.8 in [2.1 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.7 oz [48.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 2m Multimode 62,5/125 Duplex Glasvezel Netwerkkabel LC-ST
-------------	---

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.