

Cable de 1m de Fibra Óptica Multimodo Dúplex 62.5/125 LSZH ST/SC - Adaptador de ST a SC

ID del Producto: FIBSTSC1



El cable de Fibra Óptica Dúplex 62.5/125 de 1 metro, modelo FIBSTSC1, está terminado con un conector ST (macho) y un conector SC (macho), para poder suministrar la conexión necesaria entre dispositivos de red por fibra en una red de alta velocidad que cubre largas distancias.

Este cable ST a SC tiene un recubrimiento LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen), de bajo humo sin halógenos la cual es retardante de fuego, toxicidad y corrosión cuando se expone a fuentes con alto grado de temperatura, en el caso de incendios. Esto lo hace ideal para su uso en entornos industriales, oficinas centrales e instituciones educativas, así como en entornos residenciales en donde hay que tener en cuenta los códigos de construcción.

Para asegurar un rendimiento óptimo, nuestro cable de red de fibra óptica multimodo ha sido probado individualmente y está certificado bajo unos límites aceptables de pérdida por inserción óptica, para una compatibilidad garantizada y una confiabilidad del 100%.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Utilizado en redes de larga distancia con datos de misión crítica
- En telecomunicaciones/comunicación de datos

- En sistemas de banda ancha
- La solución ideal para aplicaciones que requieren alta velocidad de transmisión

Características

- Cumple o supera los valores de atenuación requeridos por los estándares de la industria
- Recubrimiento LSZH
- A prueba de interferencias eléctricas

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Tamaño de Fibra	62.5/125
Grado de Inflamabilidad	Recubrimiento LSZH (poco humo, cero halógenos)
Clasificación de Fibra	OM1

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	10Gbps
Clasificación de Cables	1Gbps / 10Gbps
Tipo de Fibra	Multimodo

Conector(es)

Conector A	1 - ST Dúplex de Fibra Óptica
Conector B	1 - SC Dúplex de Fibra Óptica

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	HR 0~90%

Características Físicas

Color	Naranja
Longitud del Cable	3.3 ft [1 m]
Longitud del Producto	3.3 ft [1 m]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.2 in [13.1 cm]
Ancho de la Caja	7.7 in [19.6 cm]
Altura de la Caja	1.1 in [2.7 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.5 oz [42.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable de 1m de Fibra Óptica Multimodo ST a SC
---------------------	---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.