

Fiberoptisk kabel - multiläge duplex 62,5/125 - LSZH - ST/SC - 2 m

Produkt ID: FIBSTSC2



FIBSTSC2 2-meter 62,5/125 multiläges Duplex-fiberpatchkabeln har en ST-hankontakt och en SC-hankontakt i båda ändarna som ger den nödvändiga anslutningen mellan nätverksarbetande fiberenheter för hög hastighet och nätverk med långa avstånd.

Denna ST-SC-patchkabel har ett flamskyddat LSZH-hölje (Low-Smoke, Zero-Halogen) för att garantera minimal rök, giftighet och korrosion vid exponering för hög värme vid brand. Idealisk för industrier, kontor och skolor samt bostäder där man måste ha byggnormer i åtanke.

För att säkerställa optimal prestanda, testas vår multiläges duplex-fiberkabel individuellt vilket certifierar att den är inom accepterade gränser för optisk inkopplingsförlust för garanterad kompatibilitet och 100 % tillförlitlighet.

Vår multiläges ST-SC-fiberpatchkabel är pålitlig, hållbar och presterar på toppnivå samt täcks av vår livstidsgaranti.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Perfekt lösning för dataapplikationer som kräver hög hastighet för dataöverföring
- Bredbandssystem
- Telekommunikation/datakommunikation
- Används för långdistansnätverk med nödvändig data

## Funktioner

- Försämrad dämpning motsvarar eller överstiger industristandard
- LSZH-kabelhölje (Low-Smoke, Zero-Halogen)
- Immun mot elektriska störningar

---

### Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Brandteknisk klass	LSZH-klassad (Low Smoke Zero Halogen)
Fiberstorlek	62.5/125

---

### Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	10Gbps
Kabelklassificering	1Gbps / 10Gbps
Fiberklassificering	OM1
Fibertyp	Multiläge

---

### Kontakt(er)

Connector A	Fiberoptisk ST duplex
Connector B	Fiberoptisk SC duplex

---

### Miljö

Drifttemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet	0~90% RH

---

### Utseende

Färg	Orange
Kabellängd	6.6 ft [2 m]



Produktlängd 6.6 ft [2 m]

---

Förpackning

Package Length 7.8 in [19.9 cm]

Package Width 0.4 in [11 mm]

Package Height 8.3 in [21.1 cm]

Fraktvikt (förpackning) 1.8 oz [50 g]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 2 m 62,5/125 multiläges Duplex-fiberpatchkabel ST - SC

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

