TV-Deckenhalterung - Vollbewegliche, Universelle, Hängende Einzelbildschirmhalterung mit Verstellbarem Teleskopmast - Neigbar/Schwenkbar - VESA-Halterung für 32"-75" Bildschirme

Produkt-ID: FLATPNLCEIL

Diese Deckenhalterung für Flachbildfernseher unterstützt mit VESA-Halterung kompatible Fernseher zwischen 32 und 75 Zoll bei einer Maximalbelastung bis 50 kg. Sie sparen Platz an Wand oder Decke, indem Sie Ihren Flachbild-LCD-, -LED- oder Plasma-Fernseher in einem gut sichtbaren Bereich anbringen.

Die Deckenhalterung eignet sich ideal für Konferenzräume, Empfangs- und Eingangsbereiche, Restaurants, Bars und Treffpunkte.

Der Fernseher lässt sich mithilfe einer Stange im Teleskop-Stil im gewünschten Abstand von der Decke anbringen. Geeignet für verschiedene Deckenhöhen. Die Stahlstange kann von 1060 auf maximal 1560 mm verlängert werden und bietet einen Gesamthöhenunterschied von 0,5 m.

Der Flachbildschirm-Deckenhalter wurde konzipiert, um sich vielen verschiedenen Deckenarten anzupassen. Der Fernseher ist schwenkbar, sodass Sie ihn auf Augenhöhe auf nahezu jede Art von Decke einstellen können, einschließlich Dachschrägen (bis zu 60 °) und horizontalen (flachen) Decken.

Stellen Sie Ihren Fernseher durch Kippen nach unten (bis zu -25 °) auf einen komfortablen Blickwinkel ein und schaffen Sie so optimale Sichtbarkeit für Ihr Publikum. Mit dem voll beweglichen Schwenkarm können Sie Ihr Display um +180/-180 ° um die Stange drehen, ohne Werkzeug zu verwenden.

Montieren Sie einfach die vertikalen Bügel mit den integrierten Haken an der Rückseite Ihres Fernsehers. Fernseher hängt sicher an Wandhalterung

Die Nivellierungseinstellungen von +/- 3 Grad nach der Installation gewährleisten eine ideale Positionierung nach dem Aufhängen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

• Flachbildfernseher lässt sich zum optimalen Fernsehvergnügen an der Decke montieren

• Ideal für Konferenzräume, Empfangs- und Eingangsbereiche, Treffpunkte, Klassenzimmer

• Bieten Sie Ihren Gästen Informationen und Unterhaltung

Merkmale

• 75" TV-DECKENHALTERUNG: VESA-kompatible Deckenhalterung für Bildschirme, einschließlich Curved-TVs bis 75" (50 kg); Höhenverstellbare Stange, Abstand 106cm - 156cm von der Decke

• UMFANGREICHER BEWEGUNGSBEREICH: Die TV-Deckenhalterung ermöglicht es, den Bildschirm um 180° um die Teleskopstange zu drehen und um -25° nach unten zu neigen, ohne dass Werkzeug benötigt wird

• VIELSEITIGE INSTALLATION: Mit der verstellbaren Deckenhalterung kann die Stange um +/- 60 Grad verstellt und gesichert werden (für schräge Decken), so dass der Bildschirm waagerecht steht

• KOMPATIBILITÄT: Universelle Deckenhalterung unterstützt u.a. LG, Samsung, Sony und Sharp Fernsehgeräte (inkl. Schrauben/Abstandshalter) und VESA Muster von 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400

• ÄSTHETISCH: Die TV-Deckenhalterung für einen großen Bildschirm bietet ein Design mit Hakenbefestigung für eine einfache Installation und integriertes Kabelmanagement; ideal für Digital Signage-Anwendungen

---

Hardware

Garantiebestimmungen	5 Years
Wandmontierbar	Nein
Kabelmanagement	Ja
Anzahl der unterstützten Displays	1
Montageoptionen	Deckenhalterung

	VESA-Lochmuster	200x200 mm
		200x300 mm
		200x400 mm
		300x200 mm
		300x300 mm
		400x200 mm
		400x300 mm
		400x400 mm
		600X200 mm
		600x300 mm
		600x400 mm

Leistung

	Allgemeine Spezifikationen	Anpassung der Bildschirmebene nach der Montage: +/-3 °
	Gewichtskapazität	110.2 lb [50 kg]
	Minimale Bildschirmgröße	32in
	Maximale Anzeigegröße	75"
	Fits Curved Display	Ja
	Video Wall	Nein
	Höhenverstellung	Ja
	Minimum Height	41.7 in [1060 mm]
	Maximale Höhe	61.4 in [1560 mm]
	Neigung	+0° / -25°
	Schwenkung/Drehung	+180° bis -180°

	Displayrotation	360°
	Anti-theft	Nein
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Stahl
	Produktlänge	26.8 in [68.0 cm]
	Produktbreite	5.5 in [14.0 cm]
	Produkthöhe	70.0 in [177.8 cm]
	Produktgewicht	13.2 lb [6.0 kg]
Verpackungsinformationen		
	Paketmenge	1
	Paketlänge	37.0 in [93.9 cm]
	Paketbreite	12.3 in [31.3 cm]
	Pakethöhe	5.9 in [15.1 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	17.3 lb [7.8 kg]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - Deckenhalter und -stange
		1 - Verlängerungsstange
		2 - Vertikale Bügel
		1 - Horizontaler Bügel
		2 - Bolzen
		2 - Muttern
		1 - M13-Schraubenschlüssel
		1 - M5-Inbusschlüssel

1 - Montageschablone

4 - Schrauben (M5 x 14 mm)

4 - Schrauben (M6 x 14 mm)

4 - Schrauben (M8 x 30 mm)

4 - Schrauben (M6 x 30 mm)

4 - Schrauben (M8 x 50 mm)

4 - Unterlegscheiben

8 - Kurze Abstandhalter

8 - Lange Abstandhalter

4 - Schrauben (6,3 x 55 mm)

4 - Betonanker

4 - Unterlegscheiben

1 - Anleitung

---

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.