

Soporte de Techo para TV - Soporte Universal de Cielo Raso para TV de Movimiento Total con Mástil Telescópico Ajustable - Soporte VESA para Pantallas de 32" a 75" - Giro e Inclinación

ID del Producto: FLATPNLCEIL



Este soporte de TV para techo admite televisores compatibles con soportes VESA de 32" a 75", con una capacidad de peso de hasta 50 kg (110 lb). Le permite ahorrar espacio en la pared y en el suelo colgando su televisor de pantalla plana LCD, LED o plasma del techo en una zona destacada.

El soporte de techo es ideal para su uso en salas de juntas corporativas, vestíbulos, entradas, restaurantes, bares y lugares de reunión.

Con un poste telescópico, el soporte para TV le permite suspender una pantalla a la distancia que desee del techo. Esto funciona bien con una gama de alturas de techo. El poste de acero puede extenderse de 42" a 61" (1060 a 1560 mm), con una elevación total (extensión de altura) de 19.7" (500 mm).

El soporte de techo para pantalla plana se adapta a una amplia variedad de tipos de techo. Puede girar el televisor para que funcione con prácticamente cualquier tipo de techo para una visualización nivelada, incluidos los techos inclinados (hasta 60 grados) y los techos inclinados u horizontales (planos).

Puede ajustar el televisor para crear un ángulo de visión cómodo, inclinándolo hasta -25 grados hacia el público para una visibilidad óptima. Además, el soporte de movimiento completo le permite girar su pantalla alrededor del poste + 180 / - 180 grados, sin necesidad de utilizar herramientas.

Simplemente fije los soportes verticales incluidos, con ganchos incorporados, a la parte posterior de su televisor. Una vez fijados, cuelgue el televisor de forma segura en el soporte de techo. Los ajustes de nivelación de +/-3 grados posteriores a la instalación garantizan una posición ideal después de colgarlo.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Suspenda un televisor de pantalla plana del techo para facilitar su visualización
- Ideal para salas de juntas, vestíbulos, entradas, espacios de reunión, aulas
- Mantenga a sus invitados informados y entretenidos

Características

- **SOPORTE DE TECHO PARA TV DE 75"**: El soporte de techo compatible con VESA admite pantallas, incluyendo televisores curvos de hasta 75" (110 lb/50 kg) - Mástil ajustable en altura, de 3.5' (106cm) a 5.0' (156cm) desde el techo
- **MOVIMIENTO COMPLETO**: El soporte para televisor de techo permite girar la pantalla 180° alrededor del mástil telescópico e inclinarla hacia abajo -25 grados, sin necesidad de utilizar herramientas
- **INSTALACIÓN VERSÁTIL**: El soporte de techo ajustable para TV / pantalla permite ajustar y fijar el mástil +/-60 grados para techos inclinados / inclinados para garantizar que las pantallas estén niveladas
- **COMPATIBILIDAD**: Compatible con televisores LG, Samsung, Sony y Sharp, entre otros (tornillos/espacios incluidos) y con patrones de agujeros VESA de 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400
- **ESTÉTICA ORDENADA**: El soporte universal de techo para televisión para una pantalla grande proporciona un diseño de enganche y montaje para una fácil configuración y gestión integrada de cables - Ideal para aplicaciones de señalización digital

Hardware

Política de Garantía	5 Years
Montaje en Pared	No
Gestión de cables	Sí
Número de pantallas admitidas	1

Opciones de Montaje	Ceiling Mount
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje	200x200 mm
	200x300 mm
	200x400 mm
	300x200 mm
	300x300 mm
	400x200 mm
	400x300 mm
	400x400 mm
	600x200 mm
	600x300 mm
	600x400 mm

Rendimiento

Especificaciones Generales	Ajuste de nivel postinstalación: +/-3°
Capacidad de Carga	110.2 lb [50 kg]
Tamaño mínimo de la pantalla	32"
Tamaño máximo de la pantalla	75"
Puede Acomodar Pantallas Curvas	Sí
Video Wall	No
Ajuste de la altura	Sí
Altura Mínima	41.7 in [1060 mm]
Altura máxima	61.4 in [1560 mm]
Inclinación	+0° / -25°

Giro / Pivotación	+180° a -180°
Rotación de la pantalla	360°
Antirrobo	No

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	26.8 in [68.0 cm]
Ancho del Producto	5.5 in [14.0 cm]
Altura del Producto	70.0 in [177.8 cm]
Peso del Producto	13.2 lb [6.0 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	12.4 in [31.5 cm]
Ancho de la Caja	36.8 in [93.5 cm]
Altura de la Caja	5.8 in [14.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	17.1 lb [7.7 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - soporte y mástil para techo
	1 - mástil de extensión
	2 - soportes verticales
	1 - soporte horizontal
	2 - tuercas
	2 - Tuercas

- 1 - llave M13
- 1 - Llave Allen M5
- 1 - plantilla de montaje
- 4 - Tornillos M5x14mm
- 4 - Tornillos M6x14mm
- 4 - Tornillos M8x30mm
- 4 - Tornillos M6x30mm
- 4 - Tornillos M8x50mm
- 4 - Arandelas
- 8 - espaciadores cortos
- 8 - espaciadores largos
- 4 - tornillos de 6,3x55mm
- 4 - anclajes para hormigón
- 4 - arandelas planas
- 1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

5 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.