

Tv-takfäste för universellt hängande skärmfäste med fullt rörelseomfång och justerbar teleskopisk stång - Luta/sväng - VESA-fäste för 32-75-tums skärmar

Produkt ID: FLATPNLCEIL



Detta takfäste för TV-apparater passar VESA-kompatibla TV-apparater från 32 till 75 tum, med en vikt på upp till 50 kg. Du sparar vägg- och golvutrymme genom att hänga din platta LCD-, LED- eller plasma-TV från taket på en framträdande plats.

Väggfästet är perfekt för användning i styrelserum, lobbyer, entréer, restauranger, barer och mötesplatser.

Tack vare en teleskopstång kan du låta TV-fästet hålla en skärm i önskad höjd från taket. Fungerar utmärkt med en rad olika takhöjder. Stålpelaren kan förlängas från 1 060 mm till 1 560 mm med ett totalt lyft (höjdförlängning) på 500 mm.

Takfästet för platt-TV passar många olika taktyper. TV-apparaten kan vridas så att du kan anpassa monteringen till i stort sett vilken taktyp som helst, inklusive lutande tak (upp till 60°) och horisontella (platta) tak.

Du kan justera din TV för att skapa en bekväm vinkel genom att luta den upp till -25 grader nedåt mot publiken för optimal visning. Fästet kan vridas i alla riktningar och + 180/- 180 grader runt stolpen utan att använda verktyg.

Du sätter enkelt fast de medföljande vertikala fästena, med inbyggda krokar, på baksidan av din TV. När fästena är på kan du hänga TV:n säkert på takfästet. Justeringarna efter installationen av +/-3-gradens nivåreglering säkerställer perfekt placering efter hängning.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Häng en platt-TV från taket för enkel visning
- Perfekt för styrelserum, lobbyer, entréer, mötesplatser, klassrum
- Håll dina gäster välinformerade och underhållna

Funktioner

- **TAKFÄSTE FÖR 75-TUMS TV:** VESA-kompatibelt takfäste för tv-skärmar upp till 75 tum (50 kg). Höjdjusterbar stång, 106-156 cm från taket
- **FULLSTÄNDIGT RÖRELSEOMFÅNG:** Takfäste för tv-apparater som gör det möjligt att vrida skärmen 180° runt teleskopstången och lutar nedåt -25 grader, utan att använda verktyg
- **MÅNGSIDIG INSTALLATION:** Justerbart monterat takfäste för tv/skärm som gör att stången kan justeras och säkras +/-60 grader för vinklade/sluttande/lutande tak för att säkerställa att skärmarna är i nivå
- **KOMPATIBILITET:** Universellt hängande TV-takfäste stöder bland annat LG, Samsung, Sony och Sharp, (skruvar/distanser ingår) och VESA-hålmönster 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400
- **PRYDLIGT UTSEENDE:** Det universella tv-takfästet för en stor skärm har en krokdesign för enkel installation och integrerad kabelhantering. Perfekt för tillämpningar med digital skyltning

Hårdvara

Garantipolicy	5 Years
Väggmonterbar	Nej
Kabelhantering	Ja
# skärmar som stöds	1
Monteringsalternativ	Takmontering
VESA-hålmönster	200x200 mm 200x300 mm

200x400 mm

300x200 mm

300x300 mm

400x200 mm

400x300 mm

400x400 mm

600x200 mm

600x300 mm

600x400 mm

Prestanda

Allmänna specifikationer	Nivåjustering efter installation: +/-3°
Viktkapacitet	110.2 lb [50 kg]
Minsta displaystorlek	32"
Maximal skärmstorlek	75"
Passar välvd skärm	Ja
Videovägg	Nej
Höjdjustering	Ja
Minsta höjd	41.7 in [1060 mm]
Maximal höjd	61.4 in [1560 mm]
Lutning	+0° / -25°
Vridning/pivoting	+ - 180°
Skärmrotation	360°
Stöldskydd	Nej

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Stål
Produktlängd	26.8 in [68.0 cm]
Produktbredd	5.5 in [14.0 cm]
Produkthöjd	70.0 in [177.8 cm]
Produktvikt	13.2 lb [6.0 kg]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	12.4 in [31.5 cm]
Package Width	36.8 in [93.5 cm]
Paketets höjd	5.8 in [14.8 cm]
Fraktvikt (förpackning)	17.1 lb [7.7 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - takmontering och påle
	1 - förlängningspåle
	2 - vertikala fästen
	1 - horisontellt fäste
	2 - bultar
	2 - Muttrar
	1 - M13-skiftnyckel
	1 - M5 insexnyckel
	1 - monteringsmall
	4 - M5x14 mm skruvar
	4 - M6x14 mm skruvar
	4 - M8x30 mm skruvar

4 - M6x30 mm skruvar

4 - M8x50 mm skruvar

4 - Brickor

8 - korta brickor

8 - långa brickor

4 - 6,3x55 mm skruvar

4 - betongankare

4 - platta brickor

1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.