

## Cabezal Bracket de 1 Puerto SATA a eSATA con Cable de 45cm para Placa Base

ID del Producto: ESATAPLT18IN



El adaptador de placa de 1 puerto SATA a eSATA (45 cm), modelo ESATAPLT18IN, agrega soporte externo para datos mediante un controlador serial ATA existente de la placa madre. Basta con instalar la placa en la parte trasera de la caja del ordenador, como extensión del conector de datos SATA de la placa madre, a fin de agregar un puerto que permita la conexión de dispositivos externos de almacenamiento SATA (por ejemplo, un disco duro eSATA).

El adaptador eSATA-SATA está diseñado para aprovechar la mayor integridad de datos que ofrecen los discos duros o dispositivos externos RAID que admiten las conexiones eSATA, además de ofrecer tasas de transferencia de datos de hasta 6 Gbps y estar avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.

### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



### Aplicaciones

- Se agrega un puerto de disco duro externo SATA (eSATA) a un PC de sobremesa

### Características

- Soporta ancho de banda SATA 3.0 de 6 Gbps

---

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride

---

Conector(es)

Conector A	1 - eSATA (7 pines, datos)
Conector B	1 - SATA (7 pines, datos)

---

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humedad	0% to 90% RH

---

Características Físicas

Color	Rojo
Estilo de Conector	Recto
Longitud del Cable	18.0 in [457.2 mm]
Longitud del Producto	18.0 in [45.7 cm]
Ancho del Producto	4.7 in [12.0 cm]
Altura del Producto	0.8 in [2.1 cm]
Peso del Producto	9.5 oz [270.0 g]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.3 in [16.0 cm]
Ancho de la Caja	3.8 in [9.7 cm]
Altura de la Caja	0.9 in [2.4 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 1.6 oz [44.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Pletina de placa de ranura de 1 puerto SATA a eSATA (45 cm)

---

Información Acerca de la Garantía

Warranty De Por Vida

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.