

TV Plafondbeugel, Full-Motion Universele Ophangbeugel, VESA Beugel voor Single 32"-75" TVs / Displays, Kantelen/Zwenken, In hoogte verstelbare telescopische paal

Productcode: FPCEILPTBSP



Deze tv-plafondbeugel ondersteunt voor VESA montage geschikte tv's van 32 tot 75 inch, met een maximumgewicht van 50 kg. U bespaart wand- en vloerruimte door uw platte LCD-, LED- of plasma-tv op een opvallende plaats aan het plafond te monteren.

De plafondbeugel is ideaal voor vergaderruimtes in bedrijven, lobby's, restaurants, bars en ontmoetingsplaatsen.

Omdat de tv-beugel met een telescoopstang is uitgerust, kunt u een scherm op de gewenste afstand van het plafond hangen. Daardoor is hij geschikt voor verschillende plafondhoogtes. De stalen stang heeft een bereik van 560 tot 910 mm, met een totale hoogteverstelling van 350 mm.

De platte tv-plafondbeugel is ontworpen voor vele verschillende plafondsoorten. U kunt de tv verdraaien afhankelijk van bijna elk soort plafond voor de optimale kijkhoek, inclusief schuine plafonds (tot 60°) en hellende of horizontale (platte) plafonds.

U kunt uw tv aanpassen voor een comfortabele kijkhoek door hem (tot -25°) omlaag te kantelen naar uw publiek voor optimale zichtbaarheid. Met de volledig beweegbare beugel kunt u uw scherm +180°/-180° rondom de stang draaien, en dat zonder gereedschap.

U hoeft alleen de meegeleverde verticale steunen, met geïntegreerde haken, aan de achterkant van uw tv te bevestigen. Als de steunen eenmaal zijn bevestigd, hangt u uw tv veilig aan de plafondbeugel. Na het ophangen heeft u de mogelijkheid om de ideale positionering in te stellen met een uitlijning van +/- 3 graden.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Hang uw platte tv veilig aan het plafond voor comfortabel kijken in vergaderruimtes, lobby's, lezinghallen, collegezalen, klaslokalen en ontmoetingsplaatsen
- Bied uw gasten actuele info en entertainment, ideaal voor hotels, restaurants en andere gastvriendelijke plaatsen
- Bespaar wand- en bureauruimte in uw thuisbioscoop

Eigenschappen

- **SINGLE 75" TV PLAFONDBEUGEL:** VESA-compatibele plafondbeugel voor schermen tot 75" (50 kg), inclusief gebogen TV's; In hoogte verstelbare paal (56cm tot 91cm vanaf het plafond)
- **FULL MOTION:** Met de TV-plafondbeugel kan het scherm 180° rond de telescopische paal worden gedraaid en -25° naar beneden worden gekanteld zonder gereedschap
- **VEELZIJDIGE INSTALLATIES:** Dankzij de verstelbare voet kan de plafondbeugel +/-60 graden worden versteld en op die manier gefixeerd worden voor schuine/hellende plafonds, zodat het scherm waterpas staat
- **COMPATIBILITEIT:** Universele ophangbeugel is geschikt voor TV's van LG, Samsung, Sony en Sharp (inclusief schroeven/onderleggringen) en VESA-patronen 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400
- **STRAK EN STIJLVOL:** De universele tv plafondbeugel voor één groot scherm biedt een haak-en-montage ontwerp voor eenvoudige installatie en geïntegreerd kabelbeheer; Ideaal voor digital signage toepassingen

Hardware

Garantiebeleid	5 Years
Wandmonteerbaar	Nee
Kabelbeheer	Ja
Aantal ondersteunde schermen	1
Montage-opties	Plafondsteun

VESA gatenpatroon(/-patron en)	200x200 mm
	200x400 mm
	200x300 mm
	300x200 mm
	300x300 mm
	400x200 mm
	400x300 mm
	400x400 mm
	600x200 mm
	600x300 mm
	600x400 mm
Dikte bevestigingsoppervlak	560 mm tot 910 mm

Prestaties

Algemene specificaties	Post-Installation Leveling Adjustment: +/-3°
Draagvermogen	110.2 lb [50 kg]
Minimale schermgrootte	32"
Maximale schermgrootte	75"
Past op curved scherm	Ja
Video Wall	Nee
Hoogte verstelling	Ja
Minimale Hoogte	22.0 in [560 mm]
Maximumhoogte	35.8 in [910 mm]
Kantelen	+0° / -25°

Zwenken / draaien	+180° tot -180°
Schermmrotatie	360°
Anti-diefstal	Nee

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	26.8 in [68.0 cm]
Breedte product	17.1 in [43.5 cm]
Hoogte product	45.3 in [115.0 cm]
Gewicht product	10.8 lb [4.9 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	15.0 in [38.0 cm]
Package Width	30.6 in [77.6 cm]
Package Height	5.9 in [15.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	14.8 lb [6.7 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - plafondmontagesteun en stang
	1 - verlengstang
	2 - verticale steunen
	1 - horizontale steun
	2 - bouten
	2 - Moeren

- 1 - steeksleutel
- 1 - inbussleutel
- 1 - montagesjabloon
- 4 - M5x14 mm schroeven
- 4 - M6x14 mm schroeven
- 4 - M6x30 mm schroeven
- 4 - M8x30 mm schroeven
- 4 - M8x50 mm schroeven
- 4 - rechthoekige onderleggingen
- 8 - kleine afstandsringen
- 8 - grote afstandsringen
- 4 - 6,3x55 mm schroeven
- 4 - betonanker
- 4 - ronde onderleggingen
- 1 - handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.