

2-poort SATA naar eSATA Adapterplaatje - F/M

Productcode: ESATAPLT2M



Het ESATAPLT2M interne SATA naar externe eSATA adapterplaatje voegt twee eSATA-poorten toe aan een bestaande SATA-controller om externe eSATA-opslagmedia aan te kunnen sluiten op een computer. Dit externe SATA-slotplaatje ondersteunt overdrachtsnelheden tot 6Gbit/s en biedt de hogere data-integriteit van externe harde schijven of RAID-apparaten met een eSATA-aansluiting. Het aansluiten van uw eSATA-opslagmedium is zo eenvoudig als het maar zijn kan – u hoeft het slotplaatje alleen maar te monteren in een vrij uitbreidingsslot van uw computer en de kabels aan te sluiten op de SATA-connectoren van het moederbord of een controllerkaart. De SATA-aansluiting zorgt voor een veilige verbinding met het moederbord of controllerkaart, en neemt zo min mogelijk ruimte in, wat zorgt voor minder wirwar van kabels en meer luchtstroom in de computerbehuizing. Net als al onze kabels wordt het ESATAPLT2M SATA naar eSATA adapterplaatje geleverd met levenslange garantie door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Breid een interne SATA-aansluiting uit naar een extern slotplaatje om een eSATA-opslagapparaat te kunnen aansluiten

Eigenschappen

- Snelle overdrachtsnelheden tot 6 Gbit/s
- Voldoet aan de Serial ATA III-specificaties

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride

Connector(en)

Connector A	2 - SATA (7-polig, data)
Connector B	2 - eSATA (7-polig, data)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	26 AWG (0.404 mm)
Lengte product	4.7 in [12 cm]
Breedte product	1.6 in [4 cm]
Hoogte product	0.8 in [2 cm]
Gewicht product	1.4 oz [41 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.8 in [20 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.6 oz [45 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 2-poort SATA naar eSATA Adapterplaatje - F/M
-------------	--

Garantiebepalinge
n

Warranty

Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.