


Soporte de TV con Movimiento Total para Pared

ID del Producto: FPWARTB2



Obtenga el máximo espacio a la vez que configura de forma impresionante su pantalla. Gracias a su diseño de doble brazo, este soporte para montaje de pantalla de TV en pared tiene capacidad para pantallas planas de hasta 70". Los brazos se extienden fácilmente, para posicionar de forma sencilla y con total movimiento la pantalla y facilitar la visualización ideal.

Instale su pantalla plana de TV en una posición que resulte asequible a visitantes, clientes y empleados y que ahorre espacio valioso. Ideal para salas de juntas, vestíbulos u otros lugares en que desee instalar de forma impresionante y segura un televisor grande de pantalla plana o un panel de señalización digital. Compatible con la mayoría de las pantallas planas de TV de 32" a 70" (812,8 a 1778mm) de tamaño y peso de hasta 45kg

El soporte para montaje en pared de un televisor permite ajustes mediante total movimiento. El brazo doble se extiende hasta 517mm desde la pared, a fin de ofrecer un amplio rango de movimiento y diferentes ángulos y posiciones de la pantalla. El brazo doble también puede plegarse para que quede contra la pared, lo cual permite un perfil bajo para situar la pantalla a solo 57mm de la pared.

El soporte para montaje de TV en pared gira entre $+90^\circ$ / -90° , a fin de ofrecer la máxima flexibilidad de visualización. El soporte también se inclina entre $+5^\circ$ / -8° y le permite orientar el ángulo de visión de su televisor hacia su audiencia. El ajuste de inclinación permite colocar su televisor arriba o abajo del nivel visual y que resulte cómoda la visualización. Un ajuste de nivel integrado también permite giros hacia la izquierda y derecha de 5° , lo cual garantiza que su pantalla quedará a nivel perfecto.

El resistente soporte de TV para montaje en pared, gracias a su diseño de doble brazo y doble entramado con distancias de 40cm entre cada entramado, ofrece mayor durabilidad y seguridad. Protege su inversión y garantiza de forma segura la conservación de su TV de pantalla plana. El soporte para montaje de TV también incluye la gestión integrada de cables, para que se mantengan organizados y fuera de la vista.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Instale en una pared su TV de pantalla plana para óptima visualización
- Ideal para vestíbulos, salas de juntas, espacios de reunión y aulas de clases
- Mantenga a sus visitantes informados y entretenidos

Características

- **SOPORTE DE PARED PARA TV GRANDE (70"):** Este soporte de pared para TV, servicio pesado, es compatible con pantallas VESA, incluyendo los modelos de TV curva de hasta 70" (45kg). Con estructura en acero duradero y acabado granulado
- **AMPLIO RANGO DE MOVIMIENTO:** Soporte de pared para TV, articulado y ajustable, permite giros de +/-90°, inclinaciones de +2/-15° y ajuste de nivel de +/-5° en una pantalla LCD, sin que se requieran herramientas para que esta quede a nivel
- **BRAZOS EXTENSIBLES:** Es posible extender los brazos de 57mm a 517mm de la pared. Con la longitud de los brazos, el centro de la pantalla permite un rango lateral general (de izquierda a derecha) de 880mm
- **COMPATIBILIDAD:** Soporte universal para TV como LG, Samsung, Sony, Sharp, entre otras marcas (destornilladores/espaciadores incluidos) y patrones VESA 200x100, 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400
- **ESTÉTICA QUE FACILITA EL ASPECTO ORDENADO:** El soporte de pared para TV plana incluye sistema integrado de gestión de cables y cubiertas negras opcionales a presión, lo cual mantiene los cables organizados, ideal para señalización digital de cara a clientes

Hardware

Política de Garantía	5 Years
Montaje en Pared	Sí
Gestión de cables	Sí
Articulado	Sí

Número de pantallas admitidas	1
Opciones de Montaje	Montaje en pared
Minimum Profile from Wall	2.2 in [57 mm]
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje	200x100 mm
	200x200 mm
	200x300 mm
	200x400 mm
	300x200 mm
	300x300 mm
	400x200 mm
	400x300 mm
	400x400 mm
	600x200 mm
	600x300 mm
	600x400 mm

Rendimiento

Capacidad de Carga	99.2 lb [45 kg]
Tamaño mínimo de la pantalla	32"
Tamaño máximo de la pantalla	70"
Puede Acomodar Pantallas Curvas	Sí
Video Wall	No
Extensión máxima del brazo	20.4 in [517.5 mm]

Inclinación	+5° / -8°
Giro / Pivotación	+90° / -90°
Antirrobo	No

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	25.3 in [64.3 cm]
Ancho del Producto	20.4 in [51.7 cm]
Altura del Producto	16.5 in [41.8 cm]
Peso del Producto	14.9 lb [6.8 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	16.5 in [41.8 cm]
Ancho de la Caja	26.6 in [67.6 cm]
Altura de la Caja	3.1 in [7.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	16.2 lb [7.3 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - montura en pared
	2 - Soportes verticales
	2 - Soportes Horizontales
	1 - Llave
	4 - tornillos para soporte
	4 - Tuercas

- 2 - Tornillos de Montaje
- 4 - Tornillos M5x14mm
- 4 - Tornillos M6x14mm
- 4 - Tornillos M6x30mm
- 4 - Tornillos M8x30mm
- 4 - Tornillos M8x50mm
- 4 - arandelas pequeñas
- 4 - arandelas grandes
- 8 - Espaciadores pequeños
- 8 - Espaciadores grandes
- 6 - Tornillos
- 6 - tornillos para hormigón
- 6 - arandelas del soporte
- 1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

5 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.