

TV Wandhalterung für Flachbildfernseher - Starr

Product ID: FPWFXB1



Diese robuste TV-Wandhalterung ist ideal für kommerzielle und geschäftliche Zwecke wie Digital Signage in Lobbys, Displays für Konferenzräume oder überall dort, wo ein großes professionelles Display montiert werden muss.

Diese TV-Wandhalterung ist für die Verwendung mit kommerziellen oder robusten Fernsehern und Displays vorgesehen. Sie ist für ein Gewicht von bis zu 75 kg ausgelegt und wurde gründlich getestet, um die Nenntragfähigkeit zu verdreifachen und eine erstklassige Produktqualität und zuverlässige Leistung zu gewährleisten.

Die Halterung eignet sich ideal für Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 60 bis 100 Zoll, einschließlich gebogener Fernseher. Die meisten größeren oder kleineren Fernseher können jedoch ebenfalls untergebracht werden, wenn sie unter die angegebene Gewichtskapazität fallen.

Diese TV-Halterung ist VESA®-kompatibel und verfügt über zwei Reihen mit siebzehn Montagelöchern an der Wandhalterung, die eine Vielzahl von Abständen zwischen den Stiften bietet, damit Sie das Display zentrieren können. Die im Lieferumfang enthaltene Wasserwaage gewährleistet eine genaue Wandmontage.

Sobald die Wandhalterung an der Wand befestigt ist und die vertikalen Halterungen am Fernseher befestigt sind, wird der Fernseher einfach mit den Federverriegelungen an der Halterung befestigt und kann mit den Entriegelungszugriemen einfach entfernt werden.

StarTech.com führt umfassende Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Industriestandards erfüllen oder übertreffen und unseren Kunden qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere lokalen technischen Berater von StarTech.com verfügen über umfassende Produktkenntnisse und arbeiten direkt mit Ingenieuren von StarTech.com zusammen, um unsere Kunden sowohl vor als auch nach dem Verkauf zu unterstützen.

Das Modell FPWFXB1 wird von StarTech.com mit einer 5-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Sichere Wandmontage Ihres Fernsehers in Sitzungssälen, Klassenzimmern und Konferenzräumen
- Informieren Sie Besucher in Hotels, Restaurants, gewerblichen Einrichtungen und an anderen Veranstaltungsorten
- Befestigen Sie Ihren Fernseher in Ihrem Heimkino oder Wohnzimmer an der Wand

Features

- Sichere Montage großer kommerzieller Fernseher und Digital-Signage-Geräte in Konferenzräumen, Lobbys und überall dort, wo große Displays erforderlich sind
- Entwickelt für Flachbildfernseher mit einem Gewicht von bis zu 75 kg, ideal für Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 60 bis 100 Zoll
- Montieren Sie Fernseher oder Display mithilfe der Federverriegelungen und entfernen Sie sie einfach mithilfe der Entriegelungsriemen
- Zahlreiche Montagelöcher an der Wandhalterung sorgen dafür, dass das Display mittig auf Ihrer Montagefläche platziert wird
- Federverschlüsse zur Schnellbefestigung und -entriegelung

| | | |
|----------|-----------------------------------|------------------|
| Hardware | Warranty | 5 Years |
| | Wandmontierbar | Yes |
| | Kabelmanagement | No |
| | Anzahl der unterstützten Displays | 1 |
| | VESA-Lochmuster | 200x200 mm |
| | VESA-Lochmuster | 300x200 mm |
| | VESA-Lochmuster | 300x300 mm |
| | VESA-Lochmuster | 400x200 mm |
| | VESA-Lochmuster | 400x300 mm |
| | VESA-Lochmuster | 600x400 mm |
| | VESA-Lochmuster | 600x600 mm |
| | VESA-Lochmuster | 800x600 mm |
| | VESA-Lochmuster | 900x600 mm |
| Leistung | Gewichtskapazität | 165.8 lb [75 kg] |
| | Minimale Bildschirmgröße | 60" |

| | |
|-----------------------|------|
| Maximale Anzeigegröße | 100" |
| Fits Curved Display | Yes |
| Video Wall | No |
| Anti-theft | No |

| | | |
|-------------------------|----------------|--------------------|
| Physische Eigenschaften | Farbe | Black |
| | Gehäusetyp | Steel |
| | Produktlänge | 37.6 in [9.5 cm] |
| | Produktbreite | 24.6 in [6.2 cm] |
| | Produkthöhe | 1.2 in [30.500 mm] |
| | Produktgewicht | 7.7 lb [3.5 kg] |

| | | |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Verpackungsinformationen | Package Length | 38.6 in [9.8 cm] |
| | Package Width | 6.1 in [1.6 cm] |
| | Package Height | 1.5 in [38.000 mm] |
| | Versandgewicht (Verpackung) | 8.1 lb [3.6 kg] |

| | | |
|-------------------|--------------------|------------------------------|
| Verpackungsinhalt | Im Paket enthalten | Wandhalterung |
| | Im Paket enthalten | Vertikale Bügel |
| | Im Paket enthalten | Wasserwaage |
| | Im Paket enthalten | Schrauben (M5 x 14 mm) |
| | Im Paket enthalten | Schrauben (M6 x 14 mm) |
| | Im Paket enthalten | Schrauben (M6 x 30 mm) |
| | Im Paket enthalten | Schrauben (M8 x 50) |
| | Im Paket enthalten | Rechteckige Unterlegscheiben |
| | Im Paket enthalten | Kleine Abstandhalter |
| | Im Paket enthalten | Große Abstandhalter |
| | Im Paket enthalten | Wandschrauben |
| | Im Paket enthalten | Betonanker |
| | Im Paket enthalten | Runde Unterlegschrauben |

| | |
|--------------------|------------------------|
| Im Paket enthalten | Benutzerhandbuch |
| Im Paket enthalten | Schrauben (M8 x 30 mm) |

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

