

## Support mural pour télévision à écran plat - Faible encombrement - Fixe - Antivol

N° de produit: FPWFXBAT



Gagnez de la place tout en améliorant l'esthétique de votre espace de travail grâce à ce support mural pour téléviseur à faible encombrement. Placé près du mur, le support accueille un téléviseur 37 po à 75 po (94 cm à 190,5 cm) compatible avec le support VESA. Il offre également une protection contre le vol.

Installez votre écran ou téléviseur à écran plat à un emplacement pratique pour vos visiteurs, clients et employés. Ce support mural vous permet de fixer solidement et en toute sécurité votre téléviseur à moins de 22 mm du mur. Compacité et encombrement minimal assurés.

Il est idéal pour les halls de réception, vestibules, salles de conférence, espaces de travail, dans les lieux d'accueil de clientèle ainsi que pour l'affichage numérique. Ce support mural prend en charge la plupart des téléviseurs LED ou LCD à écran plat de 37 po à 75 po (94 cm à 190,5 cm) d'un poids maximal de 40 kg.

Grâce à sa structure en acier robuste, ce support pour téléviseur mural peut accueillir votre téléviseur à écran plat en toute sécurité, de façon à protéger votre investissement. Idéal dans les lieux très fréquentés ou peu surveillés, ce support pour téléviseur intègre une barre en acier verrouillable par cadenas (vendu séparément) pour prévenir le vol de votre équipement.

Un niveau intégré vous aide à positionner votre téléviseur parfaitement droit lorsque vous le fixez au mur pour un confort de visionnage optimal.

Le modèle FPWFXBAT bénéficie de la garantie StarTech.com de 5 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

## Certifications, rapports et compatibilité

## Applications

- Fixez un téléviseur au mur en toute sécurité
- Informez et divertissez vos invités en continu
- Idéal pour les salles de classe, les salles de conférence ou les lieux dédiés à l'accueil de la clientèle
- Empêchez le vol de votre téléviseur ou de votre écran

## Spécifications techniques

- Économisez de l'espace grâce à ce support mural pour téléviseurs à écran plat de 37 po à 75 po (94 cm à 190,5 cm)
- Support pour téléviseur à faible encombrement placé à moins de 22 mm du mur
- Reste en position fixe, avec un niveau intégré pour assurer un positionnement idéal lors de l'installation
- Ce support mural en acier robuste pour téléviseur supporte jusqu'à 40 kg
- La barre verrouillable maintient solidement le téléviseur et empêche le vol (cadenas requis).

---

### Matériel

Politique de garantie	5 Years
Gestion de câbles	Non
Nombre d'écrans pris en charge	1
Bras articulé	Non
Options de fixation	Support mural
Minimum Profile from Wall	0.9 in [22 mm]
Trous de fixation VESA	600X200 mm
	300x200 mm
	300x300 mm
	400x200 mm

400x300 mm

400x400 mm

600x300 mm

600x400 mm

800x400 mm

---

Performance

Capacité de poids	88.4 lb [40 kg]
Taille minimale de l'écran	37"
Taille maximale de l'écran	75"
Video Wall	Non
Fits Curved Display	Oui
Anti-theft	Oui

---

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	35.4 in [89.8 cm]
Largeur du produit	1.1 in [29.0 mm]
Hauteur du produit	17.3 in [44.0 cm]
Poids du produit	6.4 lb [2.9 kg]

---

Informations d'emballage

Package Length	38.5 in [97.8 cm]
Package Width	9.3 in [23.5 cm]
Package Height	1.9 in [49.0 mm]



Poids brut 8.5 lb [3.9 kg]

---

Contenu du  
paquet

Inclus dans le paquet

- Support mural
- Barre de sécurité
- Supports d'adaptateur
- Niveau à bulle
- Revêtements décoratifs
- Vis de revêtement décoratif
- Vis M5 x 14 mm
- Vis M6 x 14 mm
- Vis M8 x 50 mm
- Vis M6 x 30 mm
- Vis M8 x 30 mm
- Rondelles rectangulaires
- Petites entretoises
- Grandes entretoises
- Vis
- Vis d'ancrage à béton
- Rondelles circulaires
- Manuel d'instruction

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

