

Supporto Fisso a Basso Profilo per TV a Schermo Piatto da 37" a 70" - Antifurto - VESA

ID prodotto: FPWFXBAT



Questo supporto TV da parete a basso profilo consente di risparmiare spazio e rende più gradevole l'area di lavoro. Distante pochi centimetri dal muro, sorregge un televisore compatibile con l'attacco VESA e di dimensioni comprese tra 37" e 75" e lo protegge dai furti.

Il monitor o il televisore a schermo piatto può essere montato in un punto comodo per i visitatori, i clienti o dipendenti. Il supporto consente di installare il televisore in tutta sicurezza e fissarlo in posizione a meno di 22 mm dalla parete, per un'installazione discreta ed elegante.

È la soluzione ideale per le sale d'attesa, i disimpegni, le sale riunioni, gli spazi di lavoro o le aree riservate ai clienti, oppure per creare un sistema di segnaletica digitale. Il supporto TV da parete è in grado di sorreggere la maggior parte dei televisori a schermo piatto LED o LCD con dimensioni comprese tra 37" e 75" e con un peso massimo di 40 kg.

Per salvaguardare l'investimento economico, il supporto da parete è caratterizzato da una base in robusto acciaio che sorregge il televisore a schermo piatto in tutta sicurezza. È perfetto per gli ambienti incustoditi o le aree molto frequentate, poiché integra una barra in acciaio che può essere bloccata con un lucchetto (acquistabile separatamente) per disincentivare il furto dell'apparecchiatura.

Il dispositivo integrato per la regolazione del livello permette di collocare il televisore in posizione dritta sulla parete per una visione ottimale.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Montaggio a parete di un televisore in tutta sicurezza
- Intrattenimento e informazione degli ospiti
- Ideale per aule, sale conferenze o aree riservate ai clienti
- Prevenzione antifurto del TV o monitor

Caratteristiche

- Minor ingombro grazie a questo supporto a parete per TV a schermo piatto da 37" a 75" ad alta resistenza, è in grado di sostenere fino a 40 kg di peso
- Il supporto TV a basso profilo dista meno di 22 mm dalla parete
- Posizione fissa e dispositivo integrato per la regolazione del livello per garantire il posizionamento ideale durante l'installazione
- La barra bloccabile sostiene saldamente il TV e ne disincentiva il furto (è richiesto un lucchetto)
- Il supporto universale è compatibile con TV LCD/LED LG, Samsung, Sony, Sharp e di altre marche (viti/distanziatori inclusi) e con gli schemi di fori per attacco VESA 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400, 800x400

Hardware

Norme di garanzia	5 Years
Gestione cavi	No
Articolazione	No
N. di display supportati	1
Opzioni di montaggio	Montaggio a parete
Minimum Profile from Wall	0.9 in [22 mm]
Modello(i) di fori VESA	300x200 mm
	300x300 mm
	400x200 mm

400x300 mm

400x400 mm

600X200 mm

600x300 mm

600x400 mm

800x400 mm

Prestazioni

Capacità di carico	88.2 lb [40 kg]
Dimensioni minime display	37"
Dimensioni massime del display	75"
Adatto a Display Curvi	Sì
Video Wall	No
Antifurto	Sì

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	35.4 in [89.8 cm]
Larghezza prodotto	1.1 in [2.9 cm]
Altezza prodotto	17.3 in [44.0 cm]
Peso prodotto	6.4 lb [2.9 kg]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	38.8 in [98.5 cm]

Package Width	9.3 in [23.5 cm]
Package Height	1.5 in [3.9 cm]
Peso spedizione (confezione)	8.3 lb [3.7 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - supporto da parete
	1 - barra di sicurezza
	2 - staffe di adattamento
	1 - dispositivo per la regolazione del livello
	2 - coperture decorative
	4 - viti coperture decorative
	4 - viti M5x14 mm
	4 - Viti M6x14 mm
	4 - Viti M8x50 mm
	4 - Viti M6x30 mm
	4 - Viti M8x30 mm
	4 - rondelle rettangolari
	8 - distanziali piccoli
	8 - distanziali grandi
	6 - Viti
	6 - tasselli per calcestruzzo
	6 - rondelle tonde
	1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.