

Soporte de TV de Perfil Bajo para Pared - Fijo

ID del Producto: FPWFXBAT



Ahorre espacio a la vez que mejora la decoración de su área de trabajo, gracias a este soporte para montaje de TV en pared. El soporte queda colocado muy cerca de la pared, compatible con soportes VESA para TV de tamaño entre 37" a 75", y ofrece protección antirrobo.

Instale su TV o monitor de pantalla plana donde sus visitantes, clientes o empleados puedan visualizarlo mejor. El soporte de TV para pared queda instalado de forma fija y segura, a menos de 22mm de la pared, para un aspecto elegante y de perfil bajo.

Ideal para vestíbulos, pasillos, salas de juntas, áreas de trabajo o de cara al cliente o en las que haya señalización digital. Compatible con la mayoría de las pantallas planas LED o LCD de TV de 37" a 75" (940 a 1905mm) de tamaño y peso de hasta 40kg.

Gracias a su diseño con acero de servicio pesado, este soporte para montaje en pared mantiene de forma fija y segura su televisor de pantalla plana, protegiendo así su inversión. Ideal para áreas con mucha circulación de personas y bajo supervisión mínima, este soporte para TV incluye una barra de acero que se puede bloquear con un candado (se adquiere por separado), a fin de proteger sus equipos contra robos.

Un nivel integrado garantiza que su televisor quedará debidamente alineado en posición horizontal en su pared, a fin de facilitar la visualización.

El soporte FPWFXBAT está avalado por la garantía de 5 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Instale de forma segura su TV en una pared
- Mantenga a sus visitantes informados y entretenidos
- Ideal para aulas de clases, auditorios o áreas de atención al público
- Proteja su televisor o monitor contra robos

Características

- Ahorre espacio gracias a este soporte (montaje en pared) para TV de pantalla plana de 37" a 75"
- El soporte para TV de perfil bajo queda a solo 22mm de la pared
- Se mantiene en posición fija, con nivel integrado para configurar la posición ideal durante la instalación
- La barra con seguro soporta de forma fija el televisor y ofrece protección antirrobo (se requiere un candado)
- El soporte universal para televisor LCD/LED es compatible con los modelos de las marcas LG, Samsung, Sony, Sharp y otras (tornillos/espaciadores incluidos), así como con las placas VESA con patrones de agujeros de 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400, 800x400

Hardware

Política de Garantía	5 Years
Gestión de cables	No
Número de pantallas admitidas	1
Articulado	No
Opciones de Montaje	Montaje en pared
Minimum Profile from Wall	0.9 in [22 mm]
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje	300x200 mm 300x300 mm

400x200 mm

400x300 mm

400x400 mm

600x200 mm

600x300 mm

600x400 mm

800x400 mm

Rendimiento

Capacidad de Carga 88.4 lb [40 kg]

Tamaño mínimo de la pantalla 37"

Tamaño máximo de la pantalla 75"

Video Wall No

Fits Curved Display Sí

Anti-theft Sí

Características Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Acero

Longitud del Producto 35.4 in [89.8 cm]


Ancho del Producto 1.1 in [29.0 mm]

Altura del Producto 17.3 in [44.0 cm]

Peso del Producto 6.4 lb [2.9 kg]

Información de la Caja

Longitud de la Caja 38.5 in [97.8 cm]



Ancho de la Caja	9.3 in [23.5 cm]
Altura de la Caja	1.9 in [49.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	8.5 lb [3.9 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	<p>montura en pared</p> <p>barra de seguridad</p> <p>soportes del adaptador</p> <p>nivel</p> <p>cubiertas decorativas</p> <p>tornillos de la cubierta decorativa</p> <p>Tornillos M5x14mm</p> <p>Tornillos M6x14mm</p> <p>Tornillos M8x50mm</p> <p>Tornillos M6x30mm</p> <p>Tornillos M8x30mm</p> <p>arandelas rectangulares</p> <p>espaciadores pequeños</p> <p>espaciadores grandes</p> <p>Tornillos</p> <p>anclajes para hormigón</p> <p>arandelas circulares</p> <p>Manual de Instrucciones</p>
---------------------	---

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.