


Soporte de TV de Perfil Bajo para Pared - Pivotante

ID del Producto: FPWTLTBAT



Ahorre espacio a la vez que mejora la decoración de su área de trabajo, gracias a este soporte para montaje de TV en pared. El soporte queda colocado cerca de la pared, compatible con soportes VESA para TV de tamaño entre 37" a 75", y ofrece protección antirrobo, así como ajuste de la inclinación, para facilitar el ángulo de visión ideal.

Instale su TV o monitor de pantalla plana donde sus visitantes, clientes o empleados puedan visualizarlo mejor. El soporte de TV para pared queda instalado de forma fija y segura, a 51mm de la pared, para un aspecto elegante y de perfil bajo.

Ideal para vestíbulos, pasillos, salas de juntas, áreas de trabajo o de cara al cliente o en las que haya señalización digital. Compatible con la mayoría de las pantallas planas LED o LCD de TV de 37" a 75" (940 a 1905mm) de tamaño y peso de hasta 40kg.

Este soporte de TV para montaje en pared permite una inclinación entre -10 a +5 grados, para ajustar de forma fácil el ángulo de visión de su pantalla y disfrutar de una mejor experiencia de visualización.

Gracias a su diseño con acero de servicio pesado, este soporte para montaje en pared mantiene de forma fija y segura su televisor de pantalla plana, protegiendo así su inversión. Ideal para áreas con mucha circulación de personas y bajo supervisión mínima, este soporte para TV incluye una barra de acero que se puede bloquear con un candado (se adquiere por separado), a fin de proteger su televisor o monitor contra robos.

Un nivel integrado garantiza que su televisor quedará debidamente alineado en posición horizontal en su pared, a fin de facilitar la visualización.

El soporte FPWTLTBAT está avalado por la garantía de 5 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Instale de forma segura su TV en una pared
- Mantenga a sus visitantes informados y entretenidos
- Ideal para aulas de clases, auditorios o áreas de atención al público
- Proteja su televisor o monitor contra robos

Características

- Ahorre espacio gracias a este soporte (montaje en pared) para TV de pantalla plana de 37" a 75" (se ajusta a televisores curvos, compatibles con soportes VESA)
- El soporte para TV de perfil bajo queda a solo 51mm de la pared
- La barra con seguro soporta de forma fija el televisor y ofrece protección antirrobo (se requiere un candado)
- El soporte de acero de servicio pesado para montaje de TV en una pared (no requiere herramientas para ensamblaje) tiene capacidad para un peso de hasta 40kg
- El soporte universal para televisor LCD/LED es compatible con los modelos de las marcas LG, Samsung, Sony, Sharp y otras (tornillos/espaciadores incluidos), así como con las placas VESA con patrones de agujeros de 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400, 800x400

Hardware

Política de Garantía	5 Years
Gestión de cables	No
Articulado	No
Número de pantallas admitidas	1
Opciones de Montaje	Montaje en pared

Minimum Profile from Wall	2.0 in [51 mm]
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje	400x400 mm
	400x300 mm
	400x200 mm
	300x300 mm
	300x200 mm
	600x200 mm
	600x300 mm
	600x400 mm
	800x400 mm

Rendimiento

Capacidad de Carga	88.2 lb [40 kg]
Tamaño mínimo de la pantalla	37"
Tamaño máximo de la pantalla	75"
Puede Acomodar Pantallas Curvas	Sí
Video Wall	No
Antirrobo	Sí

Características Físicas

Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	39.3 in [99.8 cm]
Ancho del Producto	2.0 in [5.1 cm]
Altura del Producto	17.3 in [44.0 cm]

Peso del Producto 8.1 lb [3.7 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	9.6 in [24.4 cm]
Ancho de la Caja	37.2 in [94.5 cm]
Altura de la Caja	2.7 in [6.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	10.2 lb [4.6 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - montura en pared
	1 - barra de seguridad
	1 - soporte adaptador (izquierdo)
	1 - soporte adaptador (derecho)
	1 - nivel
	2 - cubiertas decorativas
	4 - tornillos de la cubierta decorativa
	4 - Tornillos M5x14mm
	4 - Tornillos M6x14mm
	4 - Tornillos M8x50mm
	4 - Tornillos M6x30mm
	4 - Tornillos M8x30mm
	4 - Arandelas rectangulares
	8 - Espaciadores pequeños
	8 - Espaciadores grandes

6 - Tornillos

6 - Anclajes para hormigón

6 - arandelas circulares

1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

5 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.