

Juniper EX-SFP-10 GbE-DAC-1M compatibel - 10GbE SFP+ DAC kabel - 1 m

Productcode: EXSFP10GE1M



De EXSFP10GE1M is een Juniper EX-SFP-10GE-DAC-1M compatibele, direct aansluitbare koperen SFP+ kabel die ontworpen, geprogrammeerd en getest is voor gebruik met Juniper® compatibele switches en routers en aan de MSA industrienormen voldoet.

Deze passieve twinaxiale kabel ondersteunt 10 gigabit Ethernet toepassingen die via SFP+ (Mini-GBIC) poorten zijn aangesloten. Deze koperen SFP kabel is hot-swappable, waardoor upgrades en vervangingen probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Ontworpen voor high-speed prestaties, is deze SFP kabel met laag vermogen en lage latentie een voordelig alternatief voor glasvezelkabelconfiguraties, omdat hij verbindingen op korte afstand zoals directe netwerkschakel- of serververbindingen in een rack ondersteunt.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Geschikt voor 10 Gb Ethernet netwerkapplicaties
- Directe server verbindingen of netwerkschakelconnecties in een rack

Eigenschappen

- SFP kabels van StarTech.com worden gedekt door een levenslange garantie
- Gegarandeerd 100% compatibel met Juniper EX-SFP-10GE-DAC-1M
- Gebruikt een voordelige alternatieve bekabeling voor glasvezelinstallaties
- Voldoet aan Multi-Source Agreement (MSA) industrienormen
- Laag energieverbruik van minder dan 0,5 W

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Compatible Brand	Juniper
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Type kabel	Passive Copper Cable

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbit/s
Impedantie	100 Ohm
Compatibele netwerken	10 Gbps
Vermogensopname	< 0.5 W (per end)

Connector(en)

Connector A	1 - SFP+
Connector B	1 - SFP+

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Lengte product	0.2 ft [0.1 m]

Breedte product	0.6 in [1.4 cm]
Hoogte product	0.5 in [1.2 cm]
Gewicht product	2.5 oz [72.0 g]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking	4.8 in [12.3 cm]
Package Width	7.8 in [19.9 cm]
Package Height	0.7 in [1.8 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.9 oz [82.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - sfp+-kabel
-------------	----------------

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.